Dane produktów



RWN LEGRAND RWN, ROZDZIELNICA, WNĘKOWA

ROZDZIELNICA RWN 1 X 12 DRZWI METALOWE

REF. 602431 | EAN. 3414971587359

10 lat gwarancji | Wyprodukowano w Polsce

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Liczba rzędów	1
Szerokość wyrażona liczbą modułów	13
Rodzaj pokrywy	Drzwi
Wykonanie/rodzaj pokrywy	Zamknięty
Rodzaj drzwi	Pojedynczy
Transparentna pokrywa/drzwi	Nie
Drzwi przepuszczające sygnał	Tak
Z zamkiem	Tak
Rodzaj zamknięcia	Cylinder
Materiał obudowy	Stal
Głębokość wbudowania	87 mm
Wysokość wbudowania	301 mm
Szerokość wbudowania	326 mm
Głębokość wewnętrzna	87 mm
Listwa zaciskowa uziemienia	Tak

Listwa zaciskowa przewodu neutralnego	Tak
Szyna DIN	Tak
Z płytą montażową	Nie
Możliwość rozbudowy	Tak
Kolor	Biały
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC	Nie
Numer RAL	9003
Stopień ochrony (IP)	IP40
Wysokość	305 mm
Szerokość	330 mm
Głębokość	90 mm
Pojemność obudowy	12
Odporność udarowa	IK07
Zakres temperatury pracy (Min-Max)	-5-40 °C
Temperatura magazynowania (Min-Max)	-5-70 °C
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym	Nie

Dokumentacja

Zgodność z przepisami dotyczącymi substancji regulowanych

- RoHS Certificate of Compliance | PDF
- Manufacturer REACH Declaration | PDF

Oprogramowanie CAD/BIM

Legrand_Flush-mounting_cabinets_RWN.rfa | RFA (2.1Mo)