Szybka ładowarka samochodowa **C1-15**

Cechy:
- napięcie zasilania: 12V DC (gniazdo zapalniczki samochodowej)
- prąd ładowania: 900mA dla AA (R6) lub 400mA dla AAA (R03)
- czas ładowania: 2,5 godziny dla AA (R6)-2100mAh lub AAA (R03)-800mAh
- materiał:
  obudowa: ABS (UL: 94-HB 105 stopni Celsjusza)
  materiał styku osiowego: niklowany mosiądz
  materiał styków zewnętrznych: stal niklowana
- wskaźnik ładowania LED
- ochrona przed odwrotną polaryzacją
- ładowanie tylko dwóch akumulatorów
- wyposażony w przełącznik wielkości akumulatorów, który umożliwia dostosowanie do akumulatorów AA (R6) lub AAA (R03)
- wyposażony w przełącznik (W-N) umożliwiający dostosowanie do gniazdka zapalniczki o średnicy 21mm lub 22mm

Przeczytaj dokładnie załączoną instrukcję, która zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i ładowania.

<u>UWAGA!</u>
- używaj akumulatorów AA (R6) /AAA (R03) Ni-MH
- nie ładuj baterii
- chroń przed wilgocią
- nie demontuj samodzielnie urządzenia
- przechowuj urządzenie we właściwej temperaturze