

OPRAWA OŚWIETLENIOWA ZEWNĘTRZNA O MOCY 150W

MODEL: **LFTH 150**



INSTRUKCJA MONTAŻU

!!! PROSZĘ PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU !!!

WAŻNE:

- nie instalować oprawy na suficie w celu pionowego oświetlenia
- nie instalować oprawy na podłożu łatwopalnym
- odległość pomiędzy oprawą a oświetloną płaszczyzną nie może być mniejsza niż 1 metr
- w przypadku wątpliwości należy skontaktować się z uprawnionym elektrykiem

UWAGA:

- przed próbą montażu należy upewnić się, czy zasilanie oprawy jest całkowicie WYŁĄCZONE
- nie należy zakładać żarnika o obciążeniu większym niż dopuszczalna moc oprawy
- oprawę należy instalować w pozycji 4° („+” lub „-”) w odchyleniu poziomym

MONTAŻ:

- usunąć zewnętrzną tylną pokrywę puszeki elektrycznej, przeciągnąć kabel przez otwór i nakrętkę wodoszczelną
- zakręcić zewnętrzną nakrętkę tak, aby zabezpieczyć łącza kablowe przed wodą i wilgocią
- zaciśnąć wewnętrzne mocowanie kabla
- podłączyć kabel uziemiający do wejścia kontenerowego oznaczonego „E” lub „ $\frac{1}{=}$ ”
- podłączyć kabel z zasilaniem fazowym (kabel brązowy) do wejścia oznaczonego „L”
- podłączyć zasilanie zerowe (kabel niebieski) do wejścia oznaczonego „N”
- zamocować tylną pokrywę puszeki elektrycznej z tyłu oprawy
- przykręcić oprawę do uchwyty mocującego
- uformować z kabla zasilającego małą pętlę, aby zapobiec gromadzeniu się wody w wejściu kabla do puszeki elektrycznej oprawy
- otworzyć przednią pokrywę lampy
- zainstalować żarnik o trzonkach R7S – max 150W
- zamknąć i dobrze przykręcić przednią pokrywę lampy

UWAGA:

- przy instalowaniu nie dotykać gołą ręką żarnika, gdyż skraca to jego żywotność; w przypadku dotknięcia żarnika należy przetrzeć go szmatką nasączoną spirytusem
- oprawa w trakcie użytkowania osiąga bardzo wysoką temperaturę – przed dotknięciem oprawy należy odczekać do momentu jej schłodzenia