



Kabel USB

Model: **AK-USB-33**



Kod produktu	AK-USB-33
Typ produktu	Kabel USB
Napięcie wyjściowe	max. 20 V
Wyjściowe natężenie prądu	max. 5 A
Pobór mocy	max. 100 W
Ultra HD (4K)	Tak
Full HD	Tak
Długość przewodu	50 cm
Wtyczka #1	Złącze męskie Thunderbolt 3
Wtyczka #2	Złącze męskie Thunderbolt 3
Transmisja danych	Tak
Wersja	Pasywny
Platerowane wtyczki	Tak - niklowane
Kolor produktu	Czarny
Opakowanie	UniBag
Wymiary produktu (L x W x H)	90 x 90 x 6 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	150 x 100 x 7 mm
Waga netto	32 g
Waga brutto	36 g
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720136749
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Akyga® AK-USB-33 to wysokiej jakości **0,5 m kabel Thunderbolt 3** o szerokim zastosowaniu. Hybrydowa męsko-męska wtyczka łączy w sobie zalety złącza **USB-C** i Thunderbolt. Ma równocześnie płaski, symetryczny kształt, jaki występuje u złącza USB C oraz umożliwia przesyłanie prądu o dużej mocy do **100 W**, co jest główną zaletą wtyczki Thunderbolt. To uniwersalne złącze może posłużyć niemal do wszystkiego. Z jego pomocą niezwykle szybko naładujesz dowolne urządzenie wyposażone w gniazdo Thunderbolt 3 również z funkcją **Power Delivery (PD)**, w tym urządzenia marki Apple. Równie dobrze możesz przesyłać pliki z muzyką czy zdjęciami ze smartfona do notebooka. Transfer wszelkiego rodzaju danych odbywa się z prędkością nawet **40 Gb/s**, czyli 4 razy szybciej niż w przypadku standardu USB 3.1. Co więcej, przewód pozwoli również wyświetlić filmy z laptopa na monitorze lub telewizorze z wykorzystaniem Huba. Przesyłany obraz może mieć **rozdzielczość 4K**, a nawet **5K**. O ile podłączone urządzenia obsługują tę jakość obrazu.