

**KHE 2860 Quick (600878500) Kombimłotek****walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego; z uchwytem wymiennym Metabo-Quick**

Nr kat. 600878500

EAN 4007430306609



Zdjęcie zastępcze



- Kombimłotek 3-funkcyjny: wiercenie z udarem i bez udaru, podkuwanie
- System Metabo Quick: szybka zmiana uchwyty narzędziowego SDS-plus na szybko mocujący uchwyt wiertarski do wiercenia w drewnie i metalu
- Perfekcyjna ergonomia dzięki umiejscowieniu środka ciężkości w pobliżu dłoni oraz zoptymalizowanemu kształtowi rękojeści
- Zabezpieczony przed uszkodzeniami i pyłem przełącznik w dolnej części urządzenia
- Elektronika Vario (V) – regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Silnik Metabo Marathon z zabezpieczeniem przeciwpylowym gwarantuje długą żywotność
- Wysokowydajny mechanizm udarowy precyzyjnie ułożyskowany w obudowie ze stopu aluminium: trwały i solidny
- Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę
- Włącznik z blokadą umożliwiającą wygodną pracę w trybie ciągłym
- Chroniąca kabel odgiętka ze sworzniem kulowym zapewnia optymalną swobodę ruchu podczas pracy

## Dane techniczne

### Parametry

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Maks. energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA) | 3.2 J         |
| Maksymalna liczba uderzeń                      | 4400 /min     |
| Moc znamionowa                                 | 880 W         |
| Faza                                           | 28 mm         |
| Ø wiertła do muru z koronkami wiertarskimi     | 68 mm         |
| Średnica wiercenia w stali                     | 13 mm         |
| Ø wiertła do drewna miękkiego                  | 32 mm         |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym             | 0 - 1150 /min |
| Prędkość obrotowa pod obciążeniem              | 870 /min      |
| Uchwyt narzędziowy                             | SDS-plus      |
| Średnica szyjki mocowania                      | 50 mm         |
| Ciężar bez kabla                               | 3.1 kg        |
| Długość kabla                                  | 4 m           |

### Wibracje

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Wiercenie uderowe w betonie           | 12.9 m/s <sup>2</sup> |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 2.4 m/s <sup>2</sup>  |
| Dłutowanie                            | 8.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Emisja hałasu

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Poziom ciśnienia dźwięku              | 89 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA)         | 99 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A)  |

## Zakres dostawy

Uchwyt narzędziowy do narzędzi z chwytem SDS-plus  
 Szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym  
 Gumowany uchwyt pomocniczy  
 Ogranicznik głębokości wiercenia  
 walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego