



Zasilacz awaryjny UPS | On-line | Pure Sine Wave | 3kVA | 2.4kW | LCD | USB

Kod produktu: 53043

Zasilacz awaryjny UPS on-line marki Qoltec jest nowoczesnym i ekonomicznym urządzeniem, które zapewnia stabilną pracę podłączonych urządzeń elektronicznych nawet w przypadku braku prądu.

Spełni wymagania każdego, kto chce mieć kontrolę nad stabilnym działaniem swoich urządzeń niezależnie od wahań zasilania sieciowego.

OPIS PRODUKTU

Najwyższa jakość, szeroki zakres działania, kompletny system zabezpieczeń gwarantują, że jest idealnym rozwiązaniem do zasilania zarówno komputerów stacjonarnych jak i innych urządzeń peryferyjnych. Nasze produkty doskonale sprawdzają się w przedsiębiorstwach, w placówkach edukacyjnych, urzędach oraz domach, gdzie doceniają je zarówno gracze jak i zwykli użytkownicy.

Zasilacz awaryjny ma za zadanie zabezpieczać podłączone do niego urządzenia przed zanikami i spadkami napięcia w sieci i wyklucza możliwość uszkodzeń w razie przepięć w sieci elektrycznej, chroni też przed przeciążeniami i zwarciami.

WYŚWIETLACZ LCD

Ogromną zaletą UPS jest wbudowany wyświetlacz LCD. Stale dostarcza on informacje o statusie i parametrach trybu pracy zasilacza, sprawiając, że monitorowanie działania jest niezmiennie łatwe, szybkie, a przede wszystkim niezawodne.

AKUMULATOR

UPS posiadają bezobsługowy akumulator. Proces ładowania przywraca akumulator do 100% wydajności. UPS naładuje akumulator kiedy zostanie podłączony do zasilania, a czas pełnego naładowania wynosi 8 godzin. Akumulator posiada automatyczną ochronę i wyłączy się, gdy napięcie jest niskie lub wysokie. Akumulator umożliwi długą i stabilną pracę podczas zasilania awaryjnego, dzięki czemu każdy dokończy zadania bez utraty kluczowych danych, a gracz zawsze będzie mógł zapisać lub ukończyć rozpoczętą rozgrywkę.

FUNKCJE

UPS On-line cechuje podwójna konwersja oraz czysty sinus. Posiada on możliwość montażu Karty SNMP za pomocą której monitoruje się oraz zarządza urządzeniem przez Internet. Istnieje również możliwość podłączenia zewnętrznego Adaptera SNMP, dzięki któremu UPS będzie autonomicznym urządzeniem sieciowym.

UPS online posiadają zabezpieczenia przed przepięciami, przeciążeniami i zwarciami, a także przed wysokim oraz niskim napięciem.

UPS wyposażone jest w sygnały dźwiękowe. UPS online posiadają gniazda i porty: 1 x SCHUKO, 1 x French oraz 2 x IEC, 1 x RS232.

Ponadto charakteryzuje się wysoką trwałością oraz niezawodnością działania co zapewnia bezpieczeństwo podłączonych do niej urządzeń. Ekologiczny, przyjazny dla użytkownika, cechuje się niskim kosztem utrzymania.

Zasilacz awaryjny UPS marki Qoltec gwarantuje solidne zabezpieczenie oraz stabilną ciągłość pracy podłączonych do niego urządzeń, w przypadku wahań zasilania i przerw w dostawie energii.

DANE TECHNICZNE

GNIAZDA	2 x IEC 1 x RS232 1 x SCHUKO 1 x FRENCH 2 x RJ45 1 x USB
MOC	2.4 kW
MOC ZNAMIONOWA	3kVA
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	0.8
TYP URZĄDZENIA OBCIĄŻAJĄCEGO	Serwery, urządzenia VoIP, urządzenia telekomunikacyjne, układy automatyki i sterowania
PRZEDZIAŁ NAPIĘCIA AC	115-300VAC 5
CZĘSTOTLIWOŚĆ AC	(45-55) 0.5Hz
CZĘSTOTLIWOŚĆ WYJŚCIOWA	50 5Hz (wejście AC jest normalne) 50 1% (wejście AC jest nieprawidłowe)
ZAKRES NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO (TRYB AKUMULATORA)	230Vac 1%
CZAS PRZEŁĄCZENIA	0ms (tryb normalny tryb akumulatora)
WSPÓŁCZYNNIK SZCZYTU	03:01
CZAS PODTRZYMANIA	> 10 min (połowa naładowania)
WBUDOWANY AKUMULATOR	8x 12V 7ah
NAPIĘCIE BATERII	96V
IŁOŚĆ BATERII	8
WYŚWIETLACZ	LCD
CZAS ŁADOWANIA	8 h (do pełnego naładowania)
ZABEZPIECZENIA	Przed przepięciem Przed przeciążeniem Przed zwarcie Przed wysokim i niskim napięciem
ZASTOSOWANIE	Centra przetwarzania danych Środowiska przemysłowe i produkcyjne Centra medyczne Zastosowanie w miejscach gdzie wymagana jest niezawodność działania. Zakres napięć trybu obejścia bypass:80Vacx(1 5%) ~ 285Vacx(1 5%)
INFORMACJE DODATKOWE	UPS Online Podwójna konwersja Karta SNMP (Opcjonalna): - integruje wielosieciowe protokoły komunikacyjne, aby umożliwić wszechstronne, łatwe do zrozumienia i bezpieczne zdalne monitorowanie, - zarządza UPS przez Internet. Wyświetlacz LCD Czysty sinus Automatyczne ładowanie Ładowanie w trybie OFF Mode Sygnał dźwiękowy Diody LED Niewielki rozmiar i ergonomiczny kształt: można umieścić go na blacie biurka lub w innej dogodnej dla siebie lokalizacji Doskonała ochrona przed przeciążeniem, zwarcie, nadmiernym napięciem, niskim napięciem oraz przed nadmiernym nagrzewaniem się Zoptymalizowana niezawodność poprzez doskonałą kontrolę procesora Najszybsze ładowanie Ekologiczny i przyjazny dla użytkownika Niski koszt utrzymania Szeroki zakres wejściowy Łatwa instalacja Funkcja odliczania czasu do pełnego rozładowania
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	UPS Kabel zasilający Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna Płyta CD z oprogramowaniem

HAŁAS	50 dB
WYMIARY	425 x 190 x 325 mm
WAGA	25.6 kg
GWARANCJA	24 miesiące
KOD EAN	5901878530437