

ALLED 30W Naświetlacz LED z PIR, 2300lm, IP44, 4000K, Alu+Glass

Marka: **Virone** | Symbol: **FL/R-2** | Ean: **5908254804755**

ViRONE


OPIS PRODUKTU

Naświetlacz przeznaczony do stosowania w gospodarstwach domowych oraz do użytku wewnątrz (garaże, hale), jak i na zewnątrz pomieszczeń jako oświetlenie parkingowe, ogrodowe, posesji, fasad, reklam, itp. Urządzenie wyposażone jest w diody LED SMD oraz czujnik PIR, który reaguje na ruch. Ze względu na wysoki stopień szczelności IP44 naświetlacz może być instalowany w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Strumień świetlny:	2300 lm
Moc:	30 W
Źródło światła:	LED SMD
Temperatura barwowa:	4000
Stopień ochrony (IP):	44
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Kolor:	czarny
Panel solarny:	Nie
Wymiary - głębokość:	195 mm
Wymiary - szerokość:	148 mm
Wymiary - wysokość:	48 mm
Współczynnik oddawania barw CRI:	>80
Kąt widzenia:	120°
Sterowanie czujnikiem ruchu:	Tak
Typ czujnika:	PIR
Zasięg detekcji:	2m–10m m
Regulacja natężenia światła LUX:	Tak
Zasięg regulacji światła LUX:	<3–2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	Tak
Zakres regulacji TIME:	min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 5 min. ± 2 min.
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	Tak



