

Green Cell

GC EV Cable

Karta produktu



Model - Green Cell Type 2 (EV13)

Długość:	5m / 16.4ft
Moc ładowania:	3.6 kW
Natężenie:	16 A
Ilość faz:	1
Waga:	1.63 kg

Złącze męskie:	Type 2 (IEC 62196-2)
Złącze żeńskie:	Type 2 (IEC 62196-2)
Stopień ochrony:	IP55
Przyrost temperatury przyłącza:	<50K
Temperatura pracy:	-30°C do +50°C