

Hoja de características del producto

Características

NSYVA278MA

Ventanilla plástica con bisagras. IP 65,
L78xAn165xL25 mm



Principal

Gama	Thalassa
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Tipo de producto o componente	Window
Aplicación	Multiuso
Dimensiones para envolvente nominal	-
Compatibilidad de gama	Spacial CRN Spacial S3D Thalassa PLA Thalassa PLS Thalassa PLM
Accesorio/Destino de parte separada	Para dispositivo modular
Lugar de montaje	Instalación en puerta o panel
Composición del dispositivo	1 x ventana completa
Material	Policarbonato transparente
Tipo de cierre	Cierre sin llave Posibilidad de sellado
Número total de módulos de 18 mm	8

Complementario

Altura	78 mm
Anchura	165 mm
Profundidad	25 mm
Grado de protección IP	IP65

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0940 - Declaración de conformidad de Schneider Electric

Declaración de conformidad de Schneider Electric

REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible  Perfil ambiental del producto
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No necesita operaciones específicas para reciclaje

Información Logística

País de Origen	España
----------------	--------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------