



Niszczarka Fellowes 60Cs



SAFESENSE
TECHNOLOGY™



Nr kat.	Model	Op. jedn.
4606101	60Cs	1

Niewielkich rozmiarów niszcarka osobista Fellowes 60Cs przeznaczona do pracy o niskim natężeniu. Idealna do użytku przez 1 osobę w domu lub małym biurze

- niszczy jednorazowo do 10 kartek (70g) na ścinki 4×40 mm
- poziom zabezpieczeń niszczonego papieru P-4, kart kredytowych T-4
- niszczy dokumenty z małymi zszywkami, spinaczami oraz karty kredytowe
- szerokość wejścia: 230 mm
- funkcja start-stop (fotokomórka)
- kosz o pojemności 22 litrów
- gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 5 lat na noże tnące

CECHY UNIKALNE:

- bezpieczna dzięki zastosowaniu czujnika SafeSense zatrzymującego pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta
- nowoczesny design doskonała do biura i domu
- cięcie na ścinki zapewnia zwiększony poziom bezpieczeństwa oraz znacznie zmniejsza zapelnienie kosza
- elektroniczny start/stop (fotokomórka) zmniejsza ryzyko zakleszczenia dokumentów
- okienko w obudowie pozwala łatwo określić stan zapelnienia kosza

Parametry techniczne:

Miejsce użytkowania	Małe biuro
Ilość kartek niszczonych jednorazowo (A4/70g)	10
Rozmiar cięcia	4 × 40
Poziom bezpieczeństwa DIN dokumenty	P4
Poziom bezpieczeństwa DIN karty	T4
Szerokość szczeliny wejściowej w mm	230
Pojemność kosza w litrach	22
Średnia prędkość niszczenia w metrach/min	4
Cykl pracy w minutach	6 on / 30 off
Niszczy zszywki	✔
Niszczy małe spinacze biurowe	✔

Niszczy karty kredytowe	👍
SafeSense	👍
Podnoszona głowica	👍
Start/stop	Fotokomórka
Funkcja cofania	👍
Auto stop przy otwartych drzwiach/wyjętym koszu/zdjętej głowicy	👍
Zabezpieczenie termiczne	👍
Zabezpieczenie termiczne-dioda	👍
Poziom głośności w dB w trakcie pracy	70
Gwarancja na urządzenie w latach	2
Gwarancja na noże tnące w latach	5
Wymiary urządzenia w mm (wys x szer x gł)	407 × 233 × 371
Waga urządzenia w kg	5,8
Wymaga konserwacji olejem	👍
Nr katalogowy	4606101

Zobacz jak działa! 12.90 MB

SafeSense - zobacz film 12.83 MB

Instrukcja obsługi 3.45 MB

Oliwienie niszczarek Fellowes

Warunki gwarancji 112.31 KB

Zdjęcia do pobrania

Ochrona środowiska 208.65 KB