







3001001001


图号



2- $\varnothing 1.60 \pm 0.10$



PCB LAYOUT



技术要求

- 1) 表面光洁, 无加工污物及毛刺; 产品表面无毛刺、缺胶、缩水、熔接痕等明显注塑缺陷, 色泽均匀, 外观良好。
- 2) 字迹、logo清晰, 有模具标识。
- 3) 未注尺寸公差按GB/T14486-2008 MT5。
- 4) 阻燃等级: UL94-V0, 环保需符合RoHS 2.0。

内容绝密

常州市艾迈斯电子有限公司版权所有, 未经常州市艾迈斯电子有限公司授权许可, 此文件不可复印、外泄, 如有反将追究其法律责任!

旧底图总号

底图总号

签字

日期

尺寸

mm

表面积

mm²

重量

g

ECR


标记

变更内容

变更人

日期

视图
视角
设计
标准化
工艺
审核
批准
日期



UL XT30UPB-M黄色成品 板立式 (铜件焊脚3mm)

XT30UPB-M.G/Y

版本

V00

替代

30010010017

阶段标记 表面积 重量

S A B C

共 1 张 第 1 张

常州市艾迈斯电子有限公司
CHANGZHOU AMASS ELECTRONICS CO., LTD.