

Produktinformation

30 11 140

Langbeckzange

DIN ISO 5745

- Hoch belastbar und verschleißarm
- Verschiedene Backenformen
- Lange, flache Backen
- Greifflächen gezahnt
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet



Allgemein

Artikel-Nr.	30 11 140
EAN	4003773033936
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	86 g
Abmessungen	140 x 78 x 33 mm
Norm	DIN ISO 5745

Technische Attribute

Form	1
Backendicke (am Gelenk)	8,0 mm
Spitzenbreite	2,5 mm
Spitzendicke	4,0 mm
Backenlänge	42,0 mm
Kopfbreite	15,0 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAA004c004
UNSPSC 13.1	27112134

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten