

TAŚMA 60LED/M 1M • 12V • 4.8W • 4000K • IP20 • 550LM • RA80 • 8MM



4.8W /m
 12V DC
 120lm/W LM80 SDCM ≤ 3
 5.0cm sekcja cięcia
 3oz 8mm FPC
 Ra>80, dostępne powyżej 95
 75000h L70 żywotność
 Długość rolki 30m dla IP20, 10m dla IP66 / IP68
 Gwarancja 3 lata

Profesjonalna taśma LED do pracy ciągłej, o skuteczności świetlnej 120lm/W. Dwuwarstwowy podkład PCB o grubości ścieżek miedzianych 30z charakteryzuje się małymi spadkami napięcia oraz niższą temperaturą pracy. Na podłożu taśma klejąca 3M 300 LSE. Diody spełniające wymagania testu LM-80 gwarantującego niski spadek strumienia świetlnego oraz niezmienną barwę w czasie.

Specyfikacja

Parametr	Wartość	ETIM ID
Symbol	SCA-60-NW	
EAN13	5901289753012	
Kategoria ETIM	Węże i taśmy świetlne	EC002706
Moc [W]	4.8	EF008319
Napięcie [V]	12	EF008856
Sekcja cięcia [cm]	5	EF008320
Barwa światła	Biały	EF009350
Model	Taśma	EF000010
Ilość diod na metr	60	EF008340
Rodzaj napięcia	DC	EF000187
Kąt rozsyłu światła [°]	120	EF000128
Colour rendering index CRI	>80	EF000442
Z taśmą samoprzylepną	tak	EF000434
Temp. barwowa [K]	4000	EF009346
Klasa szczelności	IP20	EF005474
Nadaje się do użytku		
Strumień świetlny [lm]	550	EF010867
Trwałość znamionowa L70/B50 w 25°C [h]	75000	EF011870
Szerokość [mm]	8	EF000008
Wysokość [mm]	1.4	EF001456

Wymiary

