



Przewód serwisowy

Model: **AK-SC-35**



Kod produktu	AK-SC-35
Typ produktu	Przewód serwisowy
Złącze wyjściowe	5.5 x 2.1 mm
Uziemienie	Brak
Długość przewodu	1.2 m
Materiał wykonania	PVC
Kolor produktu	Czarny
Opakowanie	UniBag
Wymiary produktu (L x W x H)	130 x 20 x 20 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	140 x 190 x 20 mm
Waga netto	50 g
Waga brutto	53 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Kod EAN	5901720136916
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Kabel serwisowy Aktyga® AK-SC-35 to ratunek dla uszkodzonych przewodów w zasilaczu. Długi **1,2 m kabel** został **zakończony złączem 5,5x2,1 mm**. Pozwoli on na wygodne podłączenie różnego rodzaju sprzętu sieciowego, jak i oświetleniowego. Jego niewątpliwą zaletą są specjalnie przygotowane do lutowania **przewody bez zakończenia**, które nie tylko ułatwią, ale też znacznie usprawnią montaż kabla w urządzeniu. Dzięki temu będzie on szybszy niż w przypadku niezarobionych przewodów. Ponadto, produkt charakteryzuje się solidnym wykonaniem i wysoką jakością użytych komponentów. Przekłada się to na jego wysoką trwałość oraz wytrzymałość na obciążenie prądem wynoszącym **4,74 A**. Dlatego jest to idealne rozwiązanie również w przypadku wymiany grzejących się przewodów w różnego rodzaju zasilaczach, nie tylko przeznaczonych do routera, switcha, monitora LCD, ale też do listew LED pobierających do **90 W mocy**.