

Specyfikacja

- Obudowa: aluminium
- Czas start i stop regulowany od 0.1s do 9999s
- Wejście zewnętrzne: wolny lub 24 V
- Wyjście pomocnicze: przekaźnik

Typ	DTSG 4 750
Numer artykułu	10 100004 0056
Napięcie zasilania	400 V
Częstotliwość sieci	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	3 x 400 V
Częstotliwość wyjściowa	0-50 Hz
Maks. moc silnika	0,75 kW
Ochrona	IP 54
Wymiary	W 70 x Sz 112 x G 280 mm
Zatwierdzenia	CE