

SKINTOP® CLICK

SKINTOP® CLICK, plastic cable gland with time-saving CLICK system, simple, free assembly and vibration protection, no thread required

Info

Den mest innovativa förskruvningen på marknaden, för snabb och högfölexibel montering.

Tryck fast - vrid till vänster - rid till höger - färdigt.

Resultatet: fixerad, centrerad, dragavlastad montering och högsta skyddsklass på ett par sekunder.



Variation av godkännanden och certifikat



UV-beständig



Temperaturbeständig



Monteringstid



Brett kabelomfång



God kemisk resistens

Fördelar

Färre delar, kontramutter behövs inte

Spara upp till 70% av tiden med det innovativa CLICK-systemet

Enkel, fri montering i valfri position

Vibrationsskydd

Det behövs ingen gänga i kapslingen

SKINTOP® CLICK

Användningsområden

Automation
Solcells-tillämpningar
Tillverkning av apparatskåp
Mät-, styr- och elektriska applikationer
Luftkonditioneringsteknik

Standarder/Godkännanden

UL File Nr. E79903

Inklusive

1 st demonteringsverktyg per förpackning

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband

Färg:

Silvergrå (RAL 7001)

Ljusgrå (RAL 7035)

Svart (RAL 9005), UV-beständig

Material:

Material: special-polyamid

Tätning: special-elastomer

Skyddsklass:

IP 68 - 4 bar (M12)

IP 68 - 5 bar (M16 - M25)

IP 68 - 1 bar (M32)

Temperaturområde:

Dynamisk: -20 °C till +100 °C

Statisk: -40 till +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SKINTOP® CLICK

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Kabeldiameter Ø (mm)	Hålstorlek (mm)	Nyckelvidder (mm)	Total längd, C (mm)	Gångans längd, D (mm)	Vägg tjocklek, S (mm)
SKINTOP® CLICK ljusgrå								
53112692	1478457	CLICK 12	4,5 - 7	12,3 (-0,2)	15 / 18	40	8	1 - 4
53112686	1478458	CLICK 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	19 / 22	42	8	1 - 4
53112687	1478459	CLICK 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	25 / 27	45	8	1 - 4
53112688	1478460	CLICK 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	30 / 32	48	8	1 - 4
53112694	1478461	CLICK 32	11 - 20	32,3 (-0,2)	36 / 40	56	8	1 - 4
SKINTOP® CLICK silvergrå								
53112921	1478462	CLICK 12	4,5 - 7	12,3 (-0,2)	15 / 18	40	8	1 - 4
53112876	1478463	CLICK 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	19 / 22	42	8	1 - 4
53112877	1478464	CLICK 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	25 / 27	45	8	1 - 4
53112878	1478465	CLICK 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	30 / 32	48	8	1 - 4
53112922	1478466	CLICK 32	11 - 20	32,3 (-0,2)	36 / 40	56	8	1 - 4
SKINTOP® CLICK svart								
53112923	1478467	CLICK 12	4,5 - 7	12,3 (-0,2)	15 / 18	40	8	1 - 4
53112882	1478468	CLICK 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	19 / 22	42	8	1 - 4
53112883	1478469	CLICK 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	25 / 27	45	8	1 - 4
53112884	1478470	CLICK 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	30 / 32	48	8	1 - 4
53112924	1478471	CLICK 32	11 - 20	32,3 (-0,2)	36 / 40	56	8	1 - 4

Senaste uppdatering (17.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://miltronicsweden.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® CLICK

