

CH10x38 gG 2A/500V



Specyfikacja

ETI Kod	002620001
Opis	CH10x38 gG 2A/500V
Waga	7.6
Poziom	Wkładki topikowe cylindryczne gG
Grupa produktowa	C Wkładki topikowe nn. cylindryczne
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Prąd znamionowy (A)	2
Typ	CH
Wielkość	CH10
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (V)	100
Wymiary	10X38

Strona produktu online 

Inna dokumentacja




Katalog danych technicznych
3D Model
Deklaracja EU




Klasyfikacja międzynarodowa ETIM

Prąd znamionowy	2A
Rozmiar	10x38 mm
Napięcie znamionowe	AC 500/600 V
Z wybijakiem	


Charakterystyki prądów ograniczonych



Charakterystyki energetyczne (całek Joule'a)



Charakterystyki czasowo-prądowe



Rysunek wymiarowy



	a	$b_{\max.}$	c	$d_{\min.}$	r
8 x 32	$31,5 \pm 0,5$	6,7	$8,5 \pm 0,1$	4	$1 \pm 0,5$
10 x 38	$38,0 \pm 0,6$	10,5	$10,3 \pm 0,1$	6	$1,5 \pm 0,5$
14 x 51	$51,0 + 0,6 / -1$	13,8	$14,3 \pm 0,1$	7,5	± 1
22 x 58	$58,0 + 0,1$	16,2	$22,2 \pm 0,1$	11	± 1