savio®

BS-022

BEZPRZEWODOWY GŁOŚNIK BLUETOOTH



RADIO FM

HANDS FREE FUNCTION

2x5W
POWER

USB
SD
AUX
MODE

PL SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wersja Bluetooth:	4.0 + EDR
Moc wyjściowa:	2 x 5W
Zasięg Bluetooth:	do 10 m
Impedancja:	3Ω 5W
Typ baterii:	Li-ion 3.7 V 1200mAh
Napięcie pracy:	DC 5V
SNR:	≥ 80 dB
Maksymalna głośność:	≥ 90 dB
Pasmo przenoszenia:	120Hz - 20 kHz
Maksymalna obsługiwana pojemność USB / karty SD:	32 GB
Zakres częstotliwości:	Bluetooth: 2400 - 2483.5 MHz FM: 87.5 - 108.0 MHz
Maks. moc częstotliwości radiowej emitowanej w zakresie częstotliwości, w której pracuje urządzenie radiowe:	Bluetooth: max 4 dBm e.i.r.p.
Czułość odbiornika FM:	200 µV
Czas pracy:	do 7 godz. (w zależności od poziomu głośności)
Czas ładowania:	2.5 godz.
Wymiary:	230 x 85 x 88 mm
Waga:	700 g



Bezprzewodowy Głośnik Bluetooth BS-022 to najlepszy sposób, aby Twoja ulubiona muzyka towarzyszyła Ci wszędzie! Przyjęcie w ogrodzie, impreza w domu lub wycieczka nad jezioro – od teraz możesz cieszyć się czystym dźwiękiem, gdzie tylko zechcesz. Wyjątkowo trwała konstrukcja głośnika, solidna podstawa i dołączony wygodny uchwyt, pozwalają łatwo przenosić, postawić lub powiesić go w dogodnym miejscu. Długą zabawę w otoczeniu Twoich ulubionych dźwięków zapewni wbudowana pojemna bateria. Odtwarzanie muzyki nigdy nie było prostsze. Głośnik można połączyć za pomocą Bluetooth, odtwarzać pliki poprzez port USB, korzystać ze slotu na kartę Micro SD lub włączyć ulubioną stację radiową. Dodatkowo urządzenie ma wbudowaną funkcję zestawu głośnomówiącego, dzięki czemu może stanowić rewelacyjne rozwiązanie podczas konferencji. Z głośnika możesz korzystać gdzie tylko chcesz, za każdym razem uzyskując najlepszą jakość brzmienia.

MODEL: BS-022

EAN: 5901986045427

Elmak Sp. z o.o.
ul. Morgowa 81
35-323 Rzeszow, Poland
www.savio.net.pl