

řada OptiLED

Řada OptiLED vyniká maximálním poměrem kvality a ceny, při zachování vysoké účinnosti, stability podání barev a dlouhé životnosti. Tato řada je na špičce toho, co se standardně na trhu používá v segmentu 12V LED páseků. Typické použití je v interiéru domácnosti a reklamě. Tato řada reaguje jak na požadavek užšího 8mm pásku pro malé profily (ve verzi 120 LED), tak na požadavek na nižší teplotu barvy světla u teplé 2700K (barva vláknové žárovky), i studené barvy světla 5700K.

OptiLED 60 4,8W 12V | záruka 5 let | 10 m role

Pásky OptiLED 60 4,8W se nejčastěji používají pro svícení na malou vzdálenost nebo designové přisvětlení.

60 LED/m	4,8W/m	U = 12V	šířka 8mm	IP20	CRI>80	LED 2835	dělitelnost (3LED) 50mm	maximální linie 4m
								
modrá	Bar. tep.	Svět. tok	Svět. účinnost	Obj. kód				
12 %	2700K	555 lm	116 lm/W	10001674				
14 %	3000K	585 lm	122 lm/W	10001675				
22 %	4000K	615 lm	128 lm/W	10001681				
32 %	5700K	595 lm	124 lm/W	10001683				
35 %	6500K	585 lm	122 lm/W	10001690				

OptiLED 120 9,6W 12V 8/10MM | záruka 5 let | 10 m role

Pásky OptiLED 120 9,6W se nejčastěji používají pro vytváření souvislých linií světla. Nepřetržitou linii vytvoří při 100% výkonu již v profil s hloubkou, nebo ze vzdálenosti 10mm.

120 LED/m

9,6W/m

U = 12V

IP20

CRI>80

LED 2835

dělitelnost (3LED) 25mm

maximální linie

pro 8mm

pro 10mm

2,5 m

3 m

modrá

Bar. tep.

Svět. tok

Svět. účinnost

Obj. kód

šířka pásky 8mm

14 %

3000K

1160 lm

121 lm/W

10001613

22 %

4000K

1220 lm

128 lm/W

10001618

35 %

6500K

1170 lm

122 lm/W

10001623

šířka pásky 10mm

12 %

2700K

1100 lm

115 lm/W

10001611

14 %

3000K

1170 lm

122 lm/W

10001612

22 %

4000K

1230 lm

128 lm/W

10001617

32 %

5700K

1180 lm

123 lm/W

10001619

35 %

6500K

1170 lm

122 lm/W

10001622



OptiLED 60 14,4W 12V | záruka 5 let | 10 m role

Pásky OptiLED 60 14,4W se nejčastěji používají pro intenzivnější světelné linie v profilech s hloubkou nad 20 mm a osvětlení pracovních povrchů.

60 LED/m	14,4W/m	U = 12V	šířka 10mm	IP20	CRI>80	LED 2835	dělitelnost (3LED) 50mm	maximální linie 2m
								
modrá	Bar. tep.	Svět. tok	Svět. účinnost	Obj. kód				
12 %	2700K	1610 lm	112 lm/W	10001655				
14 %	3000K	1760 lm	122 lm/W	10001657				
22 %	4000K	1840 lm	128 lm/W	10001661				
32 %	5700K	1830 lm	127 lm/W	10001664				
35 %	6500K	1800 lm	125 lm/W	10001670				