







Oberteil-Draufsicht
TOP, REAL OUTSIDE-VIEW




Oberteil-Innenansicht
TOP, REAL INSIDE-VIEW




Oberteil-auf Flansch
TOP, REAL VIEW TO THE REAR




Unterteil-Unteransicht
BASE, OUTSIDE-VIEW




Unterteil-Innenansicht
BASE, INSIDE-VIEW



SECTION A-A



MAIN-SECTION A-A



SECTION A-A

Informationskopie wird nicht aktualisiert	Copy for Information will not be updated
Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadenersatz. Wichtige Einbaumaße bitte direkt mit dem aktuellen Produkt abstimmen. Subject to technical modification without prior notice. Typographical and other errors do not justify any claim for damages. All dimensions should be verified using an actual moulded part. Sous réserve de modifications techniques. Toute erreur ou faute d'impression ne justifie aucune demande d'indemnisation. Nous priions les clients de vérifier les dimensions des composants avec les tolérances avant le montage.	COMTEC 200 VERSION I, F (FLAT) A062000*

Bearb. am: 19.09.00 Ersteller: Hasselb Rev. Index: 5 Stand: 11.04.06	Material: Farbe: Zuordnungsort: KUNDE	Toleranzen: DIN 16901 T130 Zuordnungsort: KUNDE	Maßstab: 1:1
OKW GEHÄUSE SYSTEME			Bearbeiter: Hasselb Datum: 000000QA

⊕ Z (PZ1)