

DIGITUS Bezprzewodowy odbiornik HDMI dla DS-55328

DS-55329

EAN 4016032491255



Przedłużacz/Extender KVM HDMI+USB bezprzewodowy 150m UHD 4K60Hz (odbiornik)

Ten dodatkowy odbiornik umożliwia rozszerzenie zestawu bezprzewodowego przedłużacza KVM 4K HDMI (DS-55328) do maksymalnie 4 odbiorników (urządzeń wyjściowych). Umożliwia bezprzewodową dystrybucję sygnałów AV do maksymalnie 4 ekranów.

Rozbuduj bezprzewodowy przedłużacz KVM 4K HDMI (DS-55328) do maksymalnie 4 odbiorników (urządzeń wyjściowych)

- Połączenie punkt-wielopunkt - 1x nadajnik (źródło) + do 4x odbiorników (urządzenie wyjściowe)
- Tylny ekran dotykowy - obsługa paneli dotykowych (przez złącze USB w odbiorniku)
- Kanał radiowy: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Pasmo częstotliwości: dwuzakresowe, 2.4/5G
- Kompresja: H.265
- Opóźnienie: około 100 ms
- 128-bitowe szyfrowanie AES
- Protokół uwierzytelniania: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Wersja HDMI: 2.0
- Połączenia odbiornika:
 - 1x wyjście HDMI (urządzenie wyjściowe, maks. 4K/60Hz)
 - 2x wejście USB-A (podłączenie myszy/klawiatury/panelu dotykowego)

- 1x wejście USB-C - podłączenie zasilania (5V/2A)
- 1x przycisk resetowania
- 1x włącznik/wyłącznik
- Obudowa: metal
- Kolor: czarny
- Wymiary: W 15.4 x D 7.75 x H 2.1 cm
- Waga: 330 g
- Pobór mocy (1 urządzenie): ok. 5W
- Temperatura pracy: 0-40°C
- Instrukcje producenta:
 - Odległość transmisji przy ograniczonej widoczności nie może być określona uniwersalnie i zależy od warunków panujących na miejscu.
 - Ściany, szkło itp. skracają zasięg sygnału lub powodują jego utratę.
- KVM: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie

Zawartość opakowania

- 1x odbiornik
- 1x zasilacz USB (5V/2A)
- 1x kabel USB-A do USB-C (1,5 m)
- 1x kabel połączeniowy HDMI (1,5 m)
- 1x QIG

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	11.50	30.50	52.00	25.30	40,125.80
Opakowanie wewnętrzne	1	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.58	11.00	23.80	7.50	1,963.50
Netto bez opakowania	1	0.45	11.00	23.80	7.50	1,963.50

Więcej zdjęć



Safety notes

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.
- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym otoczeniu lub w pobliżu wody.
- Nie wystawiać produktu na działanie ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur, silnych źródeł światła lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Ten produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie podłączaj adaptera do sieci elektrycznej, dopóki nie upewnisz się, że napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.
- Nigdy nie podłączaj zasilacza, jeśli jest uszkodzony. W takich przypadkach należy skontaktować się z dostawcą.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć zasilacz sieciowy AC/DC od źródła zasilania.
- Nigdy nie otwieraj produktu: Urządzenie może zawierać części pod śmiertelnym napięciem. Naprawy lub konserwacja powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Niewłaściwe użytkowanie, modyfikacje lub naprawy przeprowadzone przez użytkownika unieważniają wszystkie gwarancje.
- - Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezamierzone użycie produktu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com