

ASSMANN USB adapter cable, OTG, micro B/M - A/F, 0.15m

AK-300313-002-S
EAN 4016032339076



Przewód adaptera USB 2.0, OTG, typ mikro B — A M/F, 0.15m, USB 2.0 conform, right angle, czarny

Przewód adaptera USB umożliwia bezpośrednią wymianę danych między 2 urządzeniami bez zastosowania komputera PC. W ten sposób można również poszerzyć np. smartfon o dodatkowe złącze USB. Podłączane urządzenia muszą być kompatybilne ze standardem OTG (On-The-Go).

Możesz wyposażać urządzenie Smartphone w dodatkowe złącze USB.

- Złącze 1: Wtyczka Micro USB B

- Złącze 2: Gniazdo USB A
- Standardowy port USB: USB 2.0
- Osłona: odlany
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie
- Materiał żył: CU
- AWG: 28
- Powierzchnia styku: niklowany
- Kolor kabli: czarny
- Kolor przyłączy: czarny
- Długość: 0.15 m
- Asortyment: Kable USB

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	200	4,00	18,00	31,00	40,00	22.320,00
Innen-VPE	10	0,20	33,00	33,00	2,00	2.178,00
Einzel-VPE	1	0,02	8,00	0,50	18,00	72,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,02	8,00	0,50	18,00	72,00



Weitere Anwendungsbilder:

