












TOSLINK AUDIO Splitter 1in/4out

- Verbinder: 4x Toslink Eingang, 1x Toslink Ausgang, DC-Eingangsbuchse
- Gehäuse: Stahl; schwarz - schirmend
- Netzteil: Eingang: 100-240 V~ 50/60 Hz 0.25 A max. Ausgang: 5 V⎓1000 mA
- Gewicht: 60.22 g
- Betriebstemp.: -10 °C bis +70 °C
- RoHS-konform

TOSLINK AUDIO Splitter 1in/4out

- *Connectors: 4x Toslink input, 1x Toslink output, DC input socket*
- *Housing: steel; black - shielding*
- *Power Supply: IN: 100-240 V~ 50/60 Hz 0.25 A max. OUT: 5 V⎓1000 mA*
- *Weight: 60.22 g*
- *Operation: -10 °C to +70 °C*
- *RoHS compliant*

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	10.11.2014	tf	AVS 57-4 TOSLINK Splitter 1in/4out	
		gepr.:	10.11.2014	tf		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
		Änderungen vorbehalten / Subject to change			67795	