



## Zasilacz sieciowy

Model: **AK-ND-28**



|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Kod produktu                   | AK-ND-28           |
| Typ produktu                   | Zasilacz sieciowy  |
| Seria                          | Dedicated          |
| Napięcie zasilające            | 100-250 V          |
| Pobór prądu                    | < 2.4 A            |
| Sprawność                      | > 80 %             |
| Napięcie wyjściowe             | 12 V               |
| Wyjściowe natężenie prądu      | 6 A                |
| Długość kabla wyjściowego      | 1.2 m              |
| Złącze wyjściowe               | 5.5 x 2.5 mm       |
| Maksymalna moc                 | 72 W               |
| Wtyk gniazda zasilania         | IEC C6             |
| Wyłącznik mechaniczny          | Brak               |
| Uziemienie                     | Tak                |
| Łagodny start                  | Tak                |
| Zabezpieczenie OVP             | Tak                |
| Zabezpieczenie OCP             | Tak                |
| Zabezpieczenie OPP             | Tak                |
| Zabezpieczenie OTP             | Tak                |
| Zabezpieczenie SCP             | Tak                |
| Zabezpieczenie UVP             | Tak                |
| Filtr ferrytowy                | Tak                |
| Złącze USB                     | Brak               |
| Kabel zasilający w zestawie    | Nie                |
| Materiał wykonania             | ABS                |
| Kolor produktu                 | Czarny             |
| Kolor podświetlania            | Zielona dioda      |
| Wyświetlacz                    | Brak               |
| MTBF                           | 100000 h           |
| Temperatura pracy              | 5 - 50 °C          |
| Opakowanie                     | EcoBox             |
| Wymiary produktu (L x W x H)   | 131,5 x 56 x 31 mm |
| Wymiary opakowania (L x W x H) | 190 x 90 x 38 mm   |
| Waga netto                     | 253 g              |
| Waga brutto                    | 302 g              |
| Zgodność z CE                  | Tak                |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Zgodność z FCC   | Tak           |
| Zgodność z RoHS  | Tak           |
| Zgodność z REACH | Tak           |
| Kod EAN          | 5901720132994 |



12V / 6.0A / 72W



## Opis

AK-ND-28 to **zasilacz sieciowy dedykowany do notebooków** zasilanych prądem o parametrach **12V/6A**, o mocy **72W** oraz z wtyczką **5.5\*2.5 mm + pin**.

Przewód zasilacza posiada filtr ferrytowy, ograniczający zakłócenia pochodzących z sieci. Komplet zabezpieczeń OVP, OTP, OPP, SCP oraz OCP gwarantuje bezpieczną i stabilną pracę zarówno zasilanych urządzeń, jak również samego zasilacza. Dodatkowe bezpieczeństwo dla sprzętu zapewnia zastosowana technologia tzw. łagodnego startu, która neutralizuje szok związany z pierwszym uderzeniem prądu w trakcie uruchamiania podłączonego urządzenia.

Wszystkie zasilacze Akyga pakowane są w przyjazne środowisku opakowanie typu EcoBox.