


HAFTMAGNET

Elektromagnet



vollverkapstelt


robust

kräftig

ITS-MS 3025

M

Bauform



Beschreibung

Gewicht: 130 g

Nennleistung: 3,8 Watt

Haltekraft: 100 N

Anzugsplatte (Mindeststärke): 3,5 mm

Dimension

a	b	c	d	e
30	25	22,8	5	M3

Magnetausführungen

Spannungen:

12 VDC (standard)

24 VDC (standard)

Sonderanfertigungen

Sie wollen diesen Standardmagneten abändern (z.B. Abmessungen, Kräfte usw...) dann senden Sie uns einfach dieses Formular: [Checkliste \(PDF, 390 kB\)](#)