

DIGITUS Karta sieciowa Gigabit Ethernet PCI Express 2,5G (4 szybkości)

DN-10135

EAN 4016032473978



Karta sieciowa przewodowa PCI Express 1x RJ45 2.5 Gigabit Ethernet 10/100/1000/2500Mbps

Karta sieciowa PCIe Gigabit firmy DIGITUS® dysponuje sterownikiem Ethernet 10/100/1000/2500 BASE-T i zapewnia maksymalną wydajność w zastosowaniach sieciowych wymagających wysokiej przepustowości danych. Idealnie nadaje się na przykład do strumieniowania treści w wysokiej rozdzielczości. Zintegrowane złącza LAN (RJ45) są kompatybilne ze standardem IEEE802.3u do obsługi Fast Ethernet oraz standardem IEEE802.3ab do obsługi Gigabit Ethernet z prędkością do 2,5 Gbps. Poza tym obsługuje Full Duplex Flow Control IEEE802.3x oraz Wake-on-LAN. Karta może być montowana w slotach o pełnej wysokości instalacji, a w zestawie jest dodatkowa, niskoprofilowa zaślepka slotu do połowy wysokości instalacji.

Szybkie, wielogigabitowe połączenia sieciowe z przepustowością do 2,5 Gbps przy podłączeniu do gniazda PCI Express

- Przyłącze: 1 x Gigabit LAN (RJ45)
- Obsługa sieci 10/100/1000/2500 Mbps z automatycznym wykrywaniem
- Kompatybilność ze standardami IEEE802.3, IEEE802.3u i IEEE802.3ab

- Obsługa Full Duplex Flow Control IEEE802.3x
- Chipset: Realtek RTL8125B – kontroler 2500Base-T Ethernet
- Obsługa Auto MDI/MDIX crossover
- Obsługa Auto MDI/MDIX crossover
- Kompatybilność ze standardem PCI Express 2.1
- Obsługa Wake-on-LAN (WOL)
- Obsługuje IEEE802.1q VLAN tagging (znakowanie ramek)
- Dioda LED wskazująca tryb pracy: urządzenie aktywne / transfer danych / transfer danych 2,5G
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7/8/10 (32- / 64-bitowy), Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016, Linux 4 i nowsza wersja
- Temperatura robocza: od 5°C do +50°C
- Wilgotność robocza: od 20% do 80%
- Wymiary (szer. x gł. x wys.): 12 x 9,8 x 2,2 cm
- Waga: 35,2 g

Zawartość opakowania

- 1 x karta sieciowa Gigabit Ethernet PCI Express 2,5G
- 1 x niskoprofilowa zaślepka slotu
- 1 x QIG

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	2.00	30.00	46.00	23.00	31,740.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.10	14.80	19.00	3.00	843.60
Netto bez opakowania	1	0.02	14.80	19.00	3.00	843.60

Więcej zdjęć

