

Światłówka liniowa LED T8, 24W, 2400lm, 6000K, 150 cm

Marka: **Virone** | Symbol: **SW-8/150CM/6** | Ean: **5904988905331**

ViRONE

OPIS PRODUKTU

Światłówka LED T8 długości 150 cm, to źródło światła o chłodnej temperaturze barwowej (6000K) i mocy 24W, które przyjdzie z pomocą wszystkim, którzy stawiają na nowoczesne i wydajne systemy oświetlenia. Z powodzeniem zastępują tradycyjne światłówki gazowe, zarówno w oświetleniu przemysłowym, jak i domowym. Klienci szukający oszczędności i trwałego źródła światła coraz częściej sięgają właśnie po światłówki liniowe LED. Klasyczne w kształcie, ekonomiczne w użytkowaniu – światłówki liniowe LED emitują strumień świetlny – w zależności od wybranego modelu – od 900 do 2400 lm. Takie źródła światła

wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie potrzebne jest intensywne oświetlenie natychmiast po włączeniu urządzenia. Bez problemu sprawdzają się w halach magazynowych i wystawienniczych, galeriach handlowych jak i w przydomowym warsztacie. Światłówka liniowa dostępna w różnych mocach i rozmiarach.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Moc źródła światła:	24 W
Źródło światła:	LED
Napięcie lampy:	230 V
Temperatura barwowa:	6000K
Strumień świetlny:	2400 lm
Trzonek:	G13/T8
Kolor szkła:	Matowy
Ściemnialna:	Nie
Klasa efektywności energetycznej:	F
Trwałość:	30000h
Zużycie energii przez 1000 godzin:	24 kWh
Wskaźnik oddawania barw:	80
Kąt rozsyłu światła:	270°
Cykl włączeń:	15000
Wstrząsoodporna:	Nie
Z czujnikiem ruchu:	Nie
Długość całkowita:	1500 mm
Średnica:	26 mm

