

ERP12-1



Specyfikacja

ETI Kod	001101200
Opis	ERP12-1
Waga	1.95
Poziom	Podtynkowe IP40, tworzywowe z drzwiami metalowymi
Rzędy	1
Sposób montażu	Podtynkowa
Typ drzwi	Drzwi białe
Wysokość (mm)	306
Szerokość (mm)	326
Stopień ochrony IP	IP40
Grupa Katalogowe	Obudowy podtynkowe ERP IP40

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych
Deklaracja EU



Klasyfikacja międzynarodowa ETIM

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Kolor	Biały
Szerokość	326mm
Wysokość	306mm
Głębokość	120mm
Numer RAL	
Z płytą montażową	
Liczba rzędów	1
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC	true
Możliwość rozbudowy	
Z pokrywą transparentną	
Szyna DIN	true
	Zamknięte
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Szerokość wyrażona liczbą modułów	12
Rodzaj zamknięcia	NULL
Rodzaj drzwi	White door
Stopień ochrony (IP)	IP40

