



Przewód audio-video

Model: **AK-AV-07**



Kod produktu	AK-AV-07
Typ produktu	Przewód audio-video
Seria	VGA
Długość przewodu	3.0 m
Wtyczka #1	Złącze męskie D-SUB
Wtyczka #2	Złącze męskie D-SUB
Wersja	15-pin
Filtr ferrytowy	Tak
Platerowane wtyczki	Tak - niklowane
Materiał izolacji	PVC
Średnica kabla	5.5 mm
Kolor produktu	Czarny
Wstawki kolorystyczne	Niebieski
Opakowanie	UniBag
Wymiary produktu (L x W x H)	150 x 200 x 20 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	180 x 250 x 21 mm
Waga netto	161 g
Waga brutto	169 g
Kod EAN	5901720132116
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Akyga® AK-AV-07 to wysokiej jakości kabel **VGA** o długości **3.0 m** z **filtrem ferrytowym**. Przeznaczony do podłączenia urządzenia źródłowego ze złączem **15-pinowe złącze VGA** z urządzeniem odbiorczym, wyposażonym w złącze **VGA**. Przesyła sygnał analogowy w jakości do **Full HD**.

Kabel jest kompatybilny ze standardami: SVGA, XGA, SXGA, QXGA, WXGA, WSXGA, WUXGA, WQXGA, CGA i NTSC.