

Produktinformation

97 52 34

KNIPEX PreciForce®
Crimpzange



- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Gutes Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	97 52 34
EAN	4003773051879
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	483 g
Abmessungen	220 x 59 x 21 mm

Technische Attribute

Anwendung	unisolierter, offener Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm Steckerbreite)
Kapazität Quadratmillimeter	0,1 — 2,5 mm ²
Anzahl der Nester	4
AWG	27 — 13

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten