Profil KOZUS

Nr ref A07823





- Montaż do płyt gipsowo-kartonowych 16 mm - 0.63"
- Brak kolizji z konstrukcją sufitu
- Linia światła zlicowana z powierzchnią
- Niewidoczne elementy aluminiowe

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne i dekoracyjne


MONTAŻ

- w zabudowie gipsowo-kartonowej, za pomocą klejów montażowych
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- w celu zabezpieczenia oprawy podczas montażu należy stosować wkładkę ochronną TECH-22
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja ± 1,5 mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Materiał	**aluminium**
Kolor	**srebrny nieanodowany**
Możliwe IP oprawy	**20, 65**
Możliwe kształty oprawy	**liniowy, wielokątny**
Przekrój profilu	**prostokątny**
Szerokość	**66.8 mm**
Wysokość	**17.5 mm**
Szerokość klejenia LED A	**24 mm**
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	**3**
Szerokość świecenia	**22 mm**
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	**24 W/m**
Z możliwością uzyskania linii światła	**tak**
Typ budynku	**Obiekt komercyjny, Obiekt horeca, Obiekt handlowy**
Przestrzeń	**ciągi komunikacyjne, łazienka, lobby / foyer, biuro, sala konferencyjna**
Osłona docinana jest na długość profilu	**tak**
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	**tak**

Długość	Ref
1000 mm	**A07823N_1**
2005 mm	**A07823N_2**
3010 mm	**A07823N_3**

Profil KOZUS
Nr ref A07823

Do płyt gipsowo-kartonowych	**tak**
Do pokrycia gładzią	**tak**
Wyprowadzenie przewodu od spodu	**tak**

PRZYKŁADOWE REALIZACJE


POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY


NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
LIGER		PC	70 %	satyna	B17032S
			22 %	czarna	B17032B
HS		PC	65 %	mleczna	B17011F
			88 %	przezroczysty	B17011C
G		PMMA	71 %	satyna	B17006S
			89 %	półprzezroczysta	B17006T
			94 %	przezroczysty	B17006C
			20 %	czarna	B17006B
MUN-22		PC	86 %	mrożony	B17042F

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
KOZUS		PP	szary	C24148C02

Profil KOZUS
Nr ref A07823

POWIĄZANE AKCESORIA > LED



K-1200-120-RGB-24V
K-1200-120-RGB-24V



WP-K-1200-120-RGB-24V
WP-K-1200-120-RGB-24V



WP-K-30/18-1770-010V-24V
WP-K-30/18-1770-010V-24V



K-30/18-1770-010V-24V
K-30/18-1770-010V-24V


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



K-1220-24
K-1220-24



K-1275-24
K-1275-24



K-1910-HD-24
K-HD-1910-24



KWP-1220-24
KWP-1220-24



KWP-1275-24
KWP-1275-24




KWP-GHD-1910-24
KWP-GHD-1910-24



K-0530-HD-24
K-HD-0530-24



K-2300-24
K-2300-24



K-0480-24
K-0480-24



K-0960-24
K-0960-24




K-1440-24
K-1440-24

NOWOŚĆ



K-2400-24
K-2400-24

NOWOŚĆ




K2-1920-24
K2-1920-24

NOWOŚĆ




K3-2880-24
K3-2880-24

NOWOŚĆ




K-HD-0480-24
K-HD-0480-24

NOWOŚĆ



K-HD-0960-24
K-HD-0960-24

NOWOŚĆ




K-HD-1440-24
K-HD-1440-24



KWP-HD-1910-24
KWP-HD-1910-24




KWP-1440-24
KWP-1440-24



KWP-0480-24
KWP-0480-24



KWP-0960-24
KWP-0960-24



KWP-GHD-0480-24
KWP-GHD-0480-24


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+

NOWOŚĆ




K-CR-0480-24
K-CR-0480-24

NOWOŚĆ



K-CR-0960-24
K-CR-0960-24

NOWOŚĆ



K-CR-1440-24
K-CR-1440-24



KWP-CRHD-1820-24
KWP-CRHD-1820-24



KWP-CRHD-1910-24
KWP-CRHD-1910-24

NOWOŚĆ



KWP-CR-0480-24
KWP-CR-0480-24

NOWOŚĆ



KWP-CR-0960-24
KWP-CR-0960-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT




K-1275-RGB-24
K-RGB-1275-24



KWP-RGB-1275-24
KWP-RGB-1275-24



K-RGBW-1530-24
K-RGBW-1530-24



K-1920-120-RGB-24
K-RGB-1920-120-24



KWP-1920-120-RGB-24
KWP-1920-120-RGB-24



K-RGB27T65-1200-24
K-RGB27T65-1200-24



KWP-RGB27T65-1200-24
KWP-RGB27T65-1200-24



KWP-RGBW-1530-24
KWP-RGBW-1530-24



KWP-GRGBW-1530-24
KWP-GRGBW-1530-24



K-RGB-1200-24
K-RGB-1200-24

Profil KOZUS

Nr ref A07823



K-RGB-0700-24
K-RGB-0700-24



KWP-RGB-0700-24
KWP-RGB-0700-24



KWP-RGB-1200-24
KWP-RGB-1200-24



KWP-14KHDRGB-1920-24
KWP-14KHDRGB-1920-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ

NOWOŚĆ




K-27T50-1440-24
K-27T50-1440-24

NOWOŚĆ




KWP-27T50-1440-24
KWP-27T50-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA




K-HE-0480-HD-24
K-HEHD-0480-24



K-HE-0960-HD-24
K-HEHD-0960-24




K-HE-1440-HD-24
K-HEHD-1440-24




K-HE-1920-HD-24
K-HEHD-1920-24

NOWOŚĆ



K-VHE-0480-24
K-VHE-0480-24

NOWOŚĆ



K-VHE-0960-24
K-VHE-0960-24

NOWOŚĆ



K-VHE-1440-24
K-VHE-1440-24


Profil KOZUS
Nr ref A07823

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ŚWIECENIE W BOK




KWP-SE-1210-24-8
KWP-SE-1210-24-8


POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > KSZTAŁTKI




KSZTAŁTKA
X90
X90




KSZTAŁTKA
T135L
T135L




KSZTAŁTKA
T135R
T135R



KSZTAŁTKA
T90
T90




KSZTAŁTKA
X135
X135




KSZTAŁTKA
L135
L135




KSZTAŁTKA
L135PW
L135PW




KSZTAŁTKA
L135PZ
L135PZ



KSZTAŁTKA
L90
L90



KSZTAŁTKA
L90PW
L90PW



KSZTAŁTKA
L90PZ
L90PZ

Profil KOZUS
Nr ref A07823

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MASKOWNICE DO PROFILI



MASKOWNICA
MP-22
C28261L01_0.25,
C28261L10_0.25,
C28261L07_0.25

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE




DŁAWNICA
6x1,2
C24517C07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > WKŁADKI TECHNICZNE I OCHRONNE



WKŁADKA OCHRONNA
TECH-22
C24531C02

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK
ZM-NA-PION-120
42321



ŁĄCZNIK
ZM-NA-PION-135
42727



ŁĄCZNIK
ZM-NA-120
C28242N00



ŁĄCZNIK
ZM-NA-90
42723