



VB118MP

vega Rozdzielnica natynkowa teletechniczna 1R IP40, drzwi białe

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	tak
----------------------------------	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	90 A
--------------------	------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	Zatrask
Liczba zamków	1
Liczba drzwi	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

Materiał

Kolor	biały
Kolor	biały
Materiał	PC/ABS

Wymiary

Głębokość produktu	146 mm
Głębokość wewnętrzna	140 mm
Wysokość produktu	325 mm
Szerokość produktu	400 mm
Szerokość w jednostkach podziału	18
Grubość materiału ścianki bocznej	2,5 mm

Dostawa

Z osłoną	tak
----------	-----

Akcesoria

Z płytką montażową	tak
Z zamkiem	nie

Wypożyczenie

Liczba rzędów pod aparaty	1
Liczba kluczy	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	1
Akcesoria dodatkowe	tak

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP00
Klasa ochronności	klasa ochronności II