Adapter HDMI-A, żeński > HDMI-A, żeński z otworem na śrubkę

Opis

Ten adapter HDMI firmy Delock może być używany do rozbudowy połączenia HDMI. Ponadto adapter ten można instalować w urządzeniu przy użyciu otworów montażowych.



Numer artykułu 65509

EAN: 4043619655090

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A >
  1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
- Adapter zmieniający typ złącza
- Specyfikacja High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Wykończenia złączy: Pozłacane
- Wysokość otworu na śrubkę: ok. 24 mm
  Wymiary z uwzględnieniem otworu na śrubkę (DxSxW): ok. 29 x 28 x 11 mm

Wymagania systemowe

- Wolne gniazdo męskie HDMI-A

Zawartość opakowania

- Adapter HDMI

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Zdjęcia



Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Ogólne

Specyfikacja:	High Speed HDMI z Ethernet
Styl:	Obie strony identyczne

Właściwości fizyczne

Wykończenie złącza:	pozłacane
Długość śrubek:	24 mm
Długość:	29 mm
Szerokość:	28 mm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**