

SKINTOP® CLICK

SKINTOP® CLICK, plastová vývodka pro rychlou montáž systémem CLICK, snadná, volná montáž a ochrana proti vibracím, není potřeba závit

Info

Nejnovější systém kabelových vývodků na trhu pro co nejrychlejší a maximálně pohodlnou montáž. Jednoduše zaklapnout – pootočit doleva – pootočit doprava – a je hotovo. Výsledkem je upevnění, vystředění, odlehčení tahu a nejvyšší krytí během několika sekund.



Široká paleta schvalovacích certifikací



UV odolný



Teplotně odolný



Montážní čas



Velký rozsah sevření



Dobrá chemická odolnost

Výhody

Méně součástí, protimatice není nutná

Až 70 % úspory času díky inovačnímu upevňovacímu systému

Jednoduchá, volná montáž v libovolné poloze

Ochrana proti vibracím

Není nutný závit

SKINTOP® CLICK

Oblasti použití

Automatizační technika
Solární aplikace
Výroba rozvaděčů
Elektrotechnika, měřicí a regulační technika
Klimatizační technika

Odkazy na normy / schválení

UL File Nr. E79903

Rozsah dodávky

Nářadí pro demontáž je součástí dodávky

Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka
Barva:	RAL 7001 stříbřitě šedá RAL 7035 světle šedá RAL 9005 černá/UV odolná
Materiál:	Těleso: speciální polyamid Těsnění: speciální elastomer
Krytí:	IP 68 - 4 bar (M12) IP 68 - 5 bar (M16 - M25) IP 68 - 1 bar (M32)
Teplotní rozsah:	Dynamicky: -20 °C až +100 °C Sticky: -40 °C až +100 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou bazové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**LAPP GROUP**

INFORMACE O VÝROBKU

SKINTOP® CLICK

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Rozsah sevření Ø F mm	M (otvor) mm	OK 1/OK 2 mm	Celková délka C mm	Délka závitu D mm	S (tloušťka stěny) mm
SKINTOP® CLICK světle šedá							
53112692	CLICK 12	4,5 - 7	12.3 (-0.2)	15 / 18	40	8	1 - 4
53112686	CLICK 16	5 - 9	16.3 (-0.2)	19 / 22	42	8	1 - 4
53112687	CLICK 20	7 - 13	20.3 (-0.2)	25 / 27	45	8	1 - 4
53112688	CLICK 25	9 - 17	25.3 (-0.2)	30 / 32	48	8	1 - 4
53112694	CLICK 32	11 - 20	32.3 (-0.2)	36 / 40	56	8	1 - 4
SKINTOP® CLICK stříbřitě šedá							
53112921	CLICK 12	4,5 - 7	12.3 (-0.2)	15 / 18	40	8	1 - 4
53112876	CLICK 16	5 - 9	16.3 (-0.2)	19 / 22	42	8	1 - 4
53112877	CLICK 20	7 - 13	20.3 (-0.2)	25 / 27	45	8	1 - 4
53112878	CLICK 25	9 - 17	25.3 (-0.2)	30 / 32	48	8	1 - 4
53112922	CLICK 32	11 - 20	32.3 (-0.2)	36 / 40	56	8	1 - 4
SKINTOP® CLICK černá							
53112923	CLICK 12	4,5 - 7	12.3 (-0.2)	15 / 18	40	8	1 - 4
53112882	CLICK 16	5 - 9	16.3 (-0.2)	19 / 22	42	8	1 - 4
53112883	CLICK 20	7 - 13	20.3 (-0.2)	25 / 27	45	8	1 - 4
53112884	CLICK 25	9 - 17	25.3 (-0.2)	30 / 32	48	8	1 - 4
53112924	CLICK 32	11 - 20	32.3 (-0.2)	36 / 40	56	8	1 - 4

Poslední změny (19.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktové management <http://appczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® CLICK

