

KARTA KATALOGOWA

Pistolet do przedmuchu plastikowy z długą dyszą 100mm 25 FE



Nr katalogowy	25 FE
Kategoria	Pistolety do przedmuchu
Ciśnienie robocze	max. 10 bar
Ciśnienie rekomendowane	1 do 6 bar
Temperatura pracy	-10 °C do +50 °C

Dane techniczne

Przyłącze DN 7,2