



Zasilacz awaryjny UPS | Monolith | 2000VA | 1200W

Kod produktu: 53975

Zasilacz awaryjny UPS off-line marki Qoltec jest nowoczesnym i ekonomicznym urządzeniem, które zapewnia stabilną pracę podłączonych urządzeń elektronicznych nawet w przypadku braku prądu.

Spełni wymagania każdego, kto chce mieć kontrolę nad stabilnym działaniem swoich urządzeń niezależnie od wahań zasilania sieciowego.

OPIS PRODUKTU

Najwyższa jakość, szeroki zakres działania, kompletny system zabezpieczeń gwarantują, że jest idealnym rozwiązaniem do zasilania zarówno komputerów stacjonarnych jak i innych urządzeń peryferyjnych. Nasze produkty doskonale sprawdzają się w przedsiębiorstwach, w placówkach edukacyjnych, urzędach oraz domach, gdzie doceniają je zarówno gracze jak i zwykli użytkownicy. Zasilacz awaryjny ma za zadanie zabezpieczać podłączone do niego urządzenia przed zanikami i spadkami napięcia w sieci i wyklucza możliwość uszkodzeń w razie przepięć w sieci elektrycznej, chroni też przed przeciążeniami i zwarciami. Czas podtrzymania zasilania przy obciążeniu 100W wynosi 55 minut.

AKUMULATOR

UPS posiadają bezobsługowy akumulator. Proces ładowania akumulator do 90% wydajności. wynosi 4-6 godzin. Akumulator posiada automatyczną ochronę i wyłączy się, gdy napięcie jest niskie lub wysokie. Akumulator umożliwi długą i stabilną pracę podczas zasilania awaryjnego, dzięki czemu każdy dokończy zadania bez utraty kluczowych danych, a gracz zawsze będzie mógł zapisać lub ukończyć rozpoczętą rozgrywkę.

FUNKCJE

Dzięki zaawansowanej automatycznej regulacji napięcia (AVR) poprzez korekcje fluktuacji napięcia wejściowego, każde urządzenie podpięte do UPS marki Qoltec będzie stabilnie zasilane, zapewniając tym samym mniejsze zużycie baterii UPS i wyraźnie wydłużając czas jego eksploatacji.

UPS offline posiadają zabezpieczenia przed przepięciami, przeciążeniami i zwarciami, a także przed wysokim oraz niskim napięciem. Ładowanie następuje automatycznie, również w trybie OFF Mode. Ponadto UPS wyposażone są w diody LED oraz sygnały dźwiękowe. UPS offline posiadają gniazda i porty: 1 x ICE, 2 x French.

Ponadto charakteryzuje się wysoką trwałością oraz niezawodnością działania co zapewnia bezpieczeństwo podłączonych do niej urządzeń. Posiada niewielkie rozmiary, jest przyjazny dla użytkownika oraz cechuje się niskim kosztem utrzymania.

Zasilacz awaryjny UPS marki Qoltec gwarantuje solidne zabezpieczenie oraz stabilną ciągłość pracy podłączonych do niego urządzeń, w przypadku wahań zasilania i przerwy w dostawie energii.

DANE TECHNICZNE

ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO (AC)	170-280 VAC
CZAS PRZENOSZENIA	2-6 ms
CZAS PODTRZYMANIA ZASILANIA (POBÓR MOCY 100W)	55 min
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ	50 Hz
MOC	1200 W
POJEMNOŚĆ ZNAMIONOWA	2000 VA
PRZEDZIAŁ NAPIĘCIA AC	220 VAC do 230 VAC
ZAKRES WYJŚCIOWY (TRYB PRZEWODOWY)	220 VAC do 230 VAC
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ (TRYB AKUMULATORA)	50 Hz 1 Hz
GNIAZDA WYJŚCIOWE	2 x francuskie 1 x IEC
WBUDOWANY AKUMULATOR	2 x 12V / 9Ah
CZAS ŁADOWANIA	4-6 godzin do osiągnięcia 90% pojemności
TEMPERATURA PRACY	0 C do 40 C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-15 C do +45 C
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA PRZECHOWYWANIA	0% do 90%
ZABEZPIECZENIA	Przed przepięciem Przed przeciążeniem Przed zwarcim Przed rozładowaniem Przed wysokim/niskim napięciem
ZASTOSOWANIE	PC, terminal, małe urządzenia obciążające

INFORMACJE DODATKOWE

Podwójny impuls oraz AVR dla stabilizacji napięcia
Wbudowana ładowarka skraca czas ładowania
Wysoka niezawodność poprzez doskonałą kontrolę procesora
Ładowanie akumulatora podczas wyłączenia UPS
Funkcja zimnego startu
Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
Symulowana fala sinusoidalna
Niewielki rozmiar i ergonomiczny kształt: można umieścić go na blacie biurka lub w innej dogodnej dla siebie lokalizacji
Doskonała ochrona przed przeciążeniem, zwarciami, nadmiernym napięciem, niskim napięciem oraz przed nadmiernym nagrzewaniem się
Zoptymalizowana niezawodność poprzez doskonałą kontrolę procesora
Najszybsze ładowanie
Ekologiczny i przyjazny dla użytkownika
Niski koszt utrzymania
Szeroki zakres wejściowy
Łatwa instalacja

HAŁAS	Mniej niż 40dB
WYMIARY	370 x 135 x 165 mm
WAGA	11.3 kg
GWARANCJA	24 miesiące
KOD EAN	5901878539751