DIGITUS Kabel spiralny do ładowania pojazdów elektrycznych EV, Typ2-Typ2, trójfazowy 400V, 32A, 22kW, 10m

DK-3P32-S-100
EAN 4016032481553



Kabel spiralny do ładowania pojazdów elektrycznych EV, Typ2-Typ2, trójfazowy 400V, 32A, 22kW, 10m

Spiralny kabel do ładowania samochodów DIGITUS DK-3P32-S-100 umożliwia łatwe podłączenie dowolnego pojazdu z wtyczką typu 2 do publicznych stacji ładowania lub naściennych stacji ładowania (wallbox) z gniazdem do ładowania. Kable do ładowania pojazdów elektrycznych (E-Mobility) typu 2 są certyfikowane zgodnie z normami EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 oraz stopniem ochrony IP55.

DIGITUS DK-3P32-S-100 – wysokiej jakości, elastyczny i zajmujący mało miejsca spiralny kabel do ładowania samochodu, o długości 10 m, umożliwiający wygodne ładowanie w domu (w garażu) i w publicznych stacjach ładowania

- Typ: Kabel spiralny
- Długość kabla: 10 m
- Typ kabla do ładowania: 5 x 6 mm² + 2 x 0,5 mm²
- Płaszcz: TPU
- Wtyczka: EN 62196-2 typ 2
- Napięcie znamionowe: 400 V
- Moc znamionowa: 22 kW
- Prąd znamionowy: 32 A
- Liczba faz przyłącza: 3
- Temperatura robocza: od -30□ do +50□
- Stopień ochrony: IP55 (ochrona przed strumieniem wody)

Zawartość opakowania

- 1 x spiralny kabel do ładowania samochodu
- Instrukcja szybkiego uruchomienia

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	3	18.80	39.00	38.00	38.00	56,316.00
Opakowanie wewnętrzne	1	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	6.27	35.00	35.00	15.00	18,375.00
Netto bez opakowania	1	5.80	35.00	35.00	15.00	18,375.00


Więcej zdjęć









DIGITUS
DK-3P32-S-100 // Three Phase, 415V, 32A, 10 m
Anschlüsse
Connections
Single Phase Connector
Car Connector


DIGITUS
DK-3P32-S-100 // Three Phase, 415V, 32A, 10 m
AC Charging point
Electric car
DK-3P32-S-100


DIGITUS
Three phase and car connector
PE
PP
CP
N
L1
L2
L3
Three phase connector
Type 2 car connector