


# POWER PREMADE CABLES

Code	Section	Length (m)	Description	
114	3x0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F	2	  Cablato di alimentazione 10A/250V con spina bipolare piatta stampata in PVC, contatto di terra e pin paralleli Ø 4,00 mm. Cavo H05VV-F 3x0,75 mm <sup>2</sup> di lunghezza 2,00 metri. Lato opposto tronco.	 10A/250V power cord with PVC molded flat bipolar plug with ground contact and Ø 4,00 mm parallel pin. H05VV-F 3x0,75 mm <sup>2</sup> cable, length 2,00 meters. Free opposite side.
				
116	2x0,50 mm <sup>2</sup> H03VVH2-F	1,5	Cablato di alimentazione 2,5A/250V con spina bipolare piatta stampata in PVC con pin paralleli Ø 4,00 mm. Cavo H03VVH2-F 2x0,50 mm <sup>2</sup> di lunghezza 1,50 metri. Sul lato opposto presa bipolare per applicazioni fredde o apparecchi di classe II.	2,5A/250V power cord with PVC molded flat bipolar plug with parallel pin parallel Ø 4,00 mm. H03VVH2-F 2x0,50 mm <sup>2</sup> cable, length 1,50 meters. On the opposite side, bipolar socket for cold application or class II devices.
				
181	3x0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F	1,5 2,5	Cablato di alimentazione 10A/250V con spina bipolare piatta stampata in PVC, contatto di terra e pin paralleli Ø 4,00 mm. Cavo H05VV-F 3x0,75 mm <sup>2</sup> di lunghezza 1,50 o 2,50 metri. Sul lato opposto presa bipolare dritta con contatto di terra per applicazioni fredde o apparecchi di classe I.	10A/250V power cord with PVC molded flat bipolar plug with ground contact and Ø 4,00 mm parallel pin. H05VV-F 3x0,75 mm <sup>2</sup> cable, length of 1,50 or 2,50 meters. On the opposite side bipolar socket with ground contact for cold application or class I devices.
				
211	3x0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F	2	Cablato di alimentazione 10A/250V con spina bipolare a 90° stampata in PVC con spinotti tondi Ø 4,80 mm e doppio contatto di terra. Cavo H05VV-F 3x0,75 mm <sup>2</sup> di lunghezza 2,00 metri. Sul lato opposto presa bipolare dritta con contatto di terra per applicazioni calde o apparecchi di classe I.	10A/250V power cord with 90° pvc molded plug with round pin Ø 4,80 mm and double ground contacts. H05VV-F 3x0,75 mm <sup>2</sup> cable, length of 2,00 meters. On the opposite side bipolar socket with ground contact for hot application or class I devices.
				
215	3x0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F	2	Cablato di alimentazione 10A/250V con spina bipolare piatta stampata in PVC, contatto di terra e pin paralleli Ø 4,00 mm. Cavo H05VV-F 3x0,75 mm <sup>2</sup> di lunghezza 2,00 metri. Sul lato opposto presa bipolare a 90° con contatto di terra per applicazioni fredde o apparecchi di classe I.	10A/250V power cord with PVC molded flat bipolar plug with ground contact and Ø 4,00 mm parallel pin. H05VV-F 3x0,75 mm <sup>2</sup> cable, length 2,00 meters. On the opposite side bipolar socket with ground contact for cold application or class I devices.
				
217	3x0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F	2	Cablato di alimentazione 10A/250V con spina bipolare a 90° stampata in PVC con spinotti tondi Ø 4,80 mm e doppio contatto di terra. Cavo H05VV-F 3x0,75 mm <sup>2</sup> di lunghezza 2,00 metri. Sul lato opposto presa bipolare a 90° con contatto di terra per applicazioni fredde o apparecchi di classe I.	10A/250V power cord with 90° pvc molded plug with round pin Ø 4,80 mm and double ground contacts. H05VV-F 3x0,75 mm <sup>2</sup> cable, length of 2,00 meters. On the opposite side bipolar socket with ground contact for cold application or class I devices
				