Systemleuchte WLA 1100/850

113471000-00704981

Waldmann
ENGINEER OF LIGHT.

Bestückung	LED
	Energieeffizienzklasse A/A+/A++
Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät
Anschlusswerte	220-240 V; 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 15 W
Leuchtenlichtstrom	ca. 1100 lm
Leuchtenlichtausbeute	ca. 73 lm/W
Lichtfarbe	neutralweiß, ca. 5000 K
Farbwiedergabe (Ra)	> 80
Entblendung	Strukturblende
Schutzart	IP20 (20)
Schutzklasse	I
Technik	schaltbar
Bedienung	Wippschalter
Leuchtengehäuse	Aluminium/Kunststoff, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Lampenabdeckung	Strukturblende
Gewicht (netto)	ca. 1.6 kg
Netzanschluss	Verbindungsstecker GST 18i3F REV
Bauform	Anbauversion
Befestigung	Leuchtenhalter (Zubehör)
Besonderheiten	Montage rechts

CE

GST 18i3F REV

Beleuchtungsstärken

Messabstand: 100 cm

Em: **369 lx**
Emax: 499 lx
Emin: 230 lx



Lichtstärkeverteilung (LVK)







Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 07.2019 H. Waldmann GmbH & Co. KG