



Przewód audio-video

Model: **AK-AV-02**



Kod produktu	AK-AV-02
Typ produktu	Przewód audio-video
Seria	DVI
Długość przewodu	1.8 m
Wtyczka #1	Złącze męskie DVI-I 24+5 Dual Link
Wtyczka #2	Złącze męskie DVI-I 24+5 Dual Link
Wersja	Tylko dane cyfrowe
Platerowane wtyczki	Tak - pozłacane
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Czarny
Opakowanie	UniBag
Wymiary produktu (L x W x H)	180 x 140 x 32 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	240 x 205 x 35 mm
Waga netto	179.6 g
Waga brutto	188.8 g
Kod EAN	5901720130822
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Kabel DVI Akyga AK-AV-02 to rozwiązanie stworzone do transmisji cyfrowego obrazu. Idealnie nadaje się do podłączenia monitora, telewizora czy projektora do odtwarzacza lub komputera. Co więcej, **złącza DVI** umożliwiają przesyłanie sygnału w rozdzielczości **Full HD**, co pozwala cieszyć się szczegółowym i ostrym obrazem. Bez względu na to, czy korzystasz z niego w domowym systemie rozrywki, czy w biurze, **kabel DVI-I AK-AV-02** zapewnia wysoką jakość obrazu i stabilną transmisję sygnału. Natomiast, **kabel o długości 1.8 m** zapewnia elastyczność, umożliwiając optymalne rozmieszczenie urządzeń w Twoim pomieszczeniu.