Dwukierunkowy kabel HDMI do DVI 18+1 10 m

Opis

Kabel HDMI to DVI Delock obsługuje transfer danych w dwu kierunkach. Można zatem połączyć monitor lub projektor DVI do interfejsu HDMI PC lub laptopa bądź podłączyć monitor lub projektor HDMI monitor or projektor do interfejsu DVI PC lub laptopa.



Numer artykułu 85587

EAN: 4043619855872

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  1 x HDMI-A męski >
  1 x DVI 18+10 męski
- DVI-D (Single Link)
- Złącze DVI z wkrętami
- Rodzaj kabla: 30 AWG
- Średnica kabla: ok. 7,3 mm
- Pozłacane styki
- Potrójnie ekranowany przewód
- Szybkość transmisji danych do 3,96 Gbps
- Rozdzielczość do 1920 x 1200 @ 60 Hz
  (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 10 m

Wymagania systemowe

- Wolny interfejs HDMI lub
- Wolny interfejs DVI

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Zawartość opakowania

- Kabel HDMI do DVI

Zdjęcia





Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Interfejs

Złącze 1:	1 x DVI 18+1 męski
Złącze 2:	1 x HDMI-A męski

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	3,96 Gbps
Maksymalna rozdzielczość ekranu:	1920 x 1200 @ 60 Hz

Właściwości fizyczne

Wykończenie pinów:	pozłacane
Średnica kabla:	30 AWG 7,3 mm
Tarcza:	triple
Długość:	10 m
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**