



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ALN 080806
Kod produktu: 7811130
Opis: Obudowa
Uwagi: Aluminiowa

Kod EAN: 6418074016065
:
Finland: 3420044
Electric numer 2536311
Szwecja:

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	82	77	57	ARM 0808	Szyna DIN 15
cale:	3.2	3.0	2.2	TRM 0808	Szyna DIN 15
				MR 75003	Śruba do tulei gwintowanej M3
				MRS 28540	Uchwyty do wieszania obudów
Materials:					
Materiał:	Aluminium				
Kolor podstawy:	RAL 7001				
Materiał srub do pokryw:	Stal nierdzewna				
Kolor pokrywy:	RAL 7001				
Materiał uszczelki:	Poliuretan				
Zakresy temperaturowe:					
Temp °C (krótkotrwałe):	-50 ... 140 °C				
Temp °C (praca ciągła):	-50 ... 80 °C				
Temp °F (krótkotrwałe):	-60 ... 285 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-60 ... 175 °F				
Akcesoria:					
AM 0808	Płyta montażowa				

ALU 82x77x57

