



R2200-E – Dla wymagających użytkowników

Wysoka moc 2200W z elektroniczną regulacją

Krótki czas nagrzewania, wyjątkowo wysoka moc 2200W oraz ceramiczny system grzewczy pozwalają na uzyskanie wysokiej wydajności i profesjonalnych osiągnięć. Świetne narzędzie do intensywnego użytkowania z szerokim zakresem materiałów.

Lamki kontrolne pozwalające monitorować przepływ powietrza oraz ustawienia temperatury. Wskaźnik ciepła resztkowego zapewnia bezpieczeństwo podczas wymiany akcesoriów i przechowywania. Wyjątkowo miękki uchwyt dla większego komfortu. Ergonomiczny, nowoczesny kształt pozwala na stabilną i precyzyjną pracę urządzenia po ustawieniu na stole roboczym. Zintegrowany bezpiecznik termiczny.

Szeroki wybór akcesoriów (dysze, skrobaki) dostępnych osobno.



Specyfikacja produktu

- Moc : 2200 W
- Temperatura : 60-350-650°C
- Przepływ powietrza : 250-500 L/min
- Napięcie robocze: 220-240V / 50Hz
- Waga : 0,9 kg

Cechy

- Duża moc oraz ceramiczna grzałka
- Wskaźnik ciepła LED dla większego bezpieczeństwa
- Elektroniczna regulacja mocy zapewnia precyzję
- 3 ustawienia temperatury aż do 650°C
- Wysoki przepływ powietrza – 3 ustawienia
- Wyjątkowo miękki uchwyt dla komfortu
- Ergonomiczna, wygodna konstrukcja
- Stabilna podstawa do pracy w pozycji stojącej
- Dostępna w kompaktowym, solidnym kartonie



Nazwa	Nr art.	EAN	Wymiary	Opakowanie	Waga
R2200-E V21 Pudełko	5001343	4051661031403	285x100x250 mm	5 pcs	1,3 kg

ISABERG RAPID AB, BOX 115
SE-335 03 HESTRA, SWEDEN
www.rapid.com

Rapid®
SVENSK EFFIXITY