

Qoltec Przetwornica napięcia Monolith | 300W | 600W | 12V na 230V | Czysty Sinus

Kod produktu: 51932

Przetwornica marki Qoltec to urządzenie, które zmienia napięcie stałe 12 V na napięcie zmienne 230 V. Idealnie sprawdzi się tam , gdzie brakuje bezpośredniego dostępu do sieci energetycznej . Produkt posiada wbudowane gniazda sieciowe kompatybilne z wtyczkami europejskimi oraz port USB.

PRZETWORNICA NAPIĘCIA CZYLI MOBILNA ENERGIA W CZYSTYM WYDANIU



Przetwornica marki Qoltec to **czysty sinus**, wytwarza prąd taki sam **jak w gniazdku 230V** , zapewniając bezpieczeństwo dla wszystkich podłączonych urządzeń . Świetnie sprawdzi się zarówno **podczas przerw w dostawach prądu** , jak i **podczas podróży**, gdy nie mamy dostępu do gniazdka.
Wybierając odpowiednią przetwornicę warto zwrócić uwagę na **wartość mocy i napięcie akumulatora, które musi być zgodne z podanym na przetwornicy** by zapewnić naszym sprzętom odpowiednie warunki do pracy. Istotna jest również **ilość podłączonych urządzeń** np. podłączając laptop i drukarkę, moc obu urządzeń należy **zsumować**. Pamiętajmy, że pobierana moc jaką potrzebuje podłączone urządzenie nie powinna przekraczać wartości **85% mocy znamionowej przetwornicy**.

NIE TRAĆ ENERGII W PODRÓŻY



Produkt idealnie sprawdzi się jako źródło energii w **kamperach czy przyczepach podczas wyjazdów rodzinnych** . Planujesz dłuższe wakacje na polu namiotowym lub nad jeziorem i szukasz sposobu by podłączyć laptopa lub podładować telefon na jachcie ? Warto się dobrze przygotować. Dzięki przetwornicy marki Qoltec będziesz mógł **zasilić swoje urządzenia w każdym miejscu i cieszyć się wygodą i komfortem**.

Przetwornica napięcia **będzie idealnym źródłem energii dla posiadaczy jachtów i łodzi** . To inteligentne urządzenie pozwoli Ci na zasilanie sprzętu podczas długich wypraw poza domem, **posiada port USB oraz gniazda sieciowe** , do których można podpiąć urządzenia elektryczne. Bez żadnych przeszkód możesz naładować telefon, laptopa lub podłączyć inne urządzenie, którego moc nie przekracza mocy przetwornicy. Urządzenia **o mocy do 150W** takie jak smartfon czy laptop podczas podróży mogą być zasilane energią pobraną z gniazda zapalniczki. Do sprzętów o większej mocy zalecamy używać akumulatora o parametrach zgodnych z przetwornicą.



W zależności od mocy pobieranej przez urządzenie przetwornica może zasilić : Sprzęt RTV : TV, konsola do gier, sprzęt muzyczny, radio, Sprzęt Gospodarstwa domowego : lodówka, zamrażarka, Sprzęt biurowy: komputery, drukarki, laptopy,
Inne: elektronarzędzia np. wiertarka .







Obudowa zaprojektowana została z **wysokiej jakości aluminium odpornej na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne**. To idealny wybór dla osób lubiących długie podróże. Dzięki przetwornicy z wbudowanym gniazdem sieciowym możesz korzystać z prawie każdego urządzenia wymagającego podłączenia do gniazdka. Produkt **posiada port USB** do ładowania urządzeń mobilnych i **wentylator dbający o odpowiednie chłodzenie** .

PEŁNE ZAUFANIE DO JAKOŚCI ZASILANIA TWOICH URZĄDZEŃ



Produkt wyposażony w **szereg zabezpieczeń**, które gwarantują **pełną ochronę** dla podłączonych urządzeń. Dodatkowo zestaw zawiera **zapasowy bezpiecznik** by zapewnić jak najdłuższe działanie sprzętu.
Przetwornica posiada : **Zabezpieczenie UVP -** chroni urządzenia przed zbyt niskim napięciem na wyjściu, które ma wpływ na stabilność podłączonych urządzeń, **Zabezpieczenie SCP -** to zabezpieczenie przeciwzwarciowe, **Zabezpieczenie OVP -** to ochrona przed zbyt wysokim napięciem wyjściowym i uszkodzeniem podłączonych urządzeń, **Zabezpieczenie OCP -** to zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem na linii, **Zabezpieczenie OTP -** to zabezpieczenie przed przegrzaniem.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Produkt objęty jest **24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu**.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Moc znamionowa	300 W
Moc całkowita (chwilowa)	600 W (5 sekund)
Napięcie wejściowe	12 V
Napięcie wyjściowe	230 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Przebieg napięcia na wyjściu	Czysta fala sinusoidalna
Prąd jałowy	0.55 A
Sprawność	89 %
System chłodzenia	Wentylator
Porty USB	5V/2A
Zabezpieczenia	UVP/OVP/OCP/OTP/SCP
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Bezpiecznik
Zastosowanie	Nie więcej niż 300W . Przed podłączeniem sprawdź moc urządzenia ! Sprzęt kuchenny : lodówka, zamrażarka Sprzęt biurowy: laptop, komputer, drukarka Inne: elektronarzędzia, TV, konsola do gier, radio, sprzęt muzyczny, piec do CO
Materiał	Aluminium
Temperatura pracy	-10°C ~ +50°C
Temperatura przechowywania	-30°C ~ +70°C
Informacje dodatkowe	Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia Pamiętaj o prawidłowym podłączeniu przewodów i polaryzacji napięcia zasilającego ! Funkcja miękkiego startu
Zawartość zestawu	1 x Przetwornica 2 x Bezpiecznik 1 x Zestaw przewodów 1 x Klucz montażowy 1 x Karta gwarancyjna 1 x Instrukcja obsługi
Wymiary (G/D x Sz x W)	105 x 200 x 55 mm
Głębokość / Długość opakowania [mm]	145
Szerokość opakowania [mm]	250
Wysokość opakowania [mm]	72
Waga netto [kg]	0.767
Waga brutto [kg]	0.948
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878519326