



vector Rozdzielnica IP65 20M

VP20M

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Prąd

Prąd znamionowy In	63 A
--------------------	------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	Trójkątne 7 mm
Liczba drzwi	1

Materiał

Kolor	RAL 7035
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	tworzywo
Powierzchnia	naturalne

Wymiary

Głębokość montażu	160 mm
Głębokość produktu	160 mm
Głębokość wewnętrzna	160 mm
Wysokość produktu	350 mm
Szerokość produktu	250 mm
Szerokość w jednostkach podziału	10

Akcesoria

Z płytą montażową	nie
-------------------	-----

Wypożenie

Liczba rzędów pod aparaty	2
Liczba pól / sekcji	1
Liczba kluczy	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	2
Akcesoria dodatkowe	nie

Norma

Badanie rozżarzonym drutem (GWT)	850 °C
Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	klasa ochronności II