



Zasilacz awaryjny Pure Sine Wave 500VA | 12V

Kod produktu: 53881

Funkcje inwertera, zasilacza awaryjnego UPS, AVR oraz ładowarki. Czyste napięcie sinusoidalne na wyjściu pozwala na pracę z prawie każdym rodzajem obciążenia.

UWAGA! Urządzenie nie zawiera akumulatora.

OPIS PRODUKTU

Zasilacz awaryjny Pure Sine Wave charakteryzuje się najwyższą jakością oraz wykonaniem z wysokiej jakości materiałów. Gwarantuje bezprzerwowe zasilanie urządzeń domowych, komputerowych, serwerów, pieców i pomp CO oraz innych urządzeń wymagających ciągłego zasilania.

FUNKCJE

Urządzenie łączy ze sobą funkcję:

- Inwertera
- Zasilacza awaryjnego typu UPS
- Przetwornicy
- Stabilizatora napięcia sieciowego AVR

CECHY

Jest on niezawodny w razie wykrycia zaniku napięcia sieciowego, automatycznie przełącza się on w tryb pracy akumulatora, nie dopuszczając tym samym do spadku zasilania w podłączonych urządzeniach, a tym samym pozwala na ich dalszą pracę. Cechą charakterystyczną zasilacza jest wytwarzanie na wyjściu napięcia przemiennego o przebiegu czysto sinusoidalnym, czyli takie same jak to w sieci energetycznej.

Zasilacz awaryjny wyposażony jest w gniazda i porty: 1 x French, 1 x SCHUKO. Ponadto charakteryzuje się wysoką trwałością oraz niezawodnością działania co zapewnia bezpieczeństwo podłączonych do niej urządzeń. Posiada niewielkie rozmiary, jest przyjazny dla użytkownika oraz cechuje się niskim kosztem utrzymania.

WYŚWIETLACZ LCD

Ogromną zaletą UPS jest wbudowany wyświetlacz LCD. Stale dostarcza on informacje o statusie i parametrach trybu pracy zasilacza, sprawiając, że monitorowanie działania jest niezmiennie łatwe, szybkie, a przede wszystkim niezawodne.

DANE TECHNICZNE

WEJŚCIE AC	230V ~ 2.5A, 50/60 Hz
WYJŚCIE AC	230V ~ 1.46A, 50/60 Hz
TYP URZĄDZENIA OBCIĄŻAJĄCEGO	PC, urządzenia internetowe oraz urządzenia domowe
WBUDOWANY AKUMULATOR	Nie
NAPIĘCIE AKUMULATORA	12VDC
NAPIĘCIE ŁADOWANIA	13.8V
PRĄD ŁADOWANIA (AC)	10 A
SYSTEM CHŁODZENIA	Tak
KSZTAŁT FALI	Czysta fala sinusoidalna
WYŚWIETLACZ	LCD
GNIAZDA	1 x SCHUKO, 1 x FRENCH
KABEL ZASILAJĄCY	1 x SCHUKO
KOLOR	Biały
TEMPERATURA PRACY	0 C do 40 C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-15 C do 45 C
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA PRZECHOWYWANIA	0% do 90%
WYMIARY	230 x 145 x 180 mm
WAGA	5.1 kg
MOC	300W / 500VA
KOD EAN	5901878538815