Ładowarka samochodowa 2 x USB Type-C™ PD 3.0 o mocy 40 W

Opis

Ładowarka samochodowa Delock może ładować dwa urządzenia USB. Porty są wyposażone w złącze USB Type-C™ Power Delivery (PD), dzięki czemu obsługiwane urządzenia można ładować mocą do 40 W.



Numer artykułu 64330

EAN: 4043619643301

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  2 x USB Type-C™ żeńskie
- Wejście: DC 12 ~ 24 V
- Wyjście:
  USB-C™ (pojedynczy) 5,0 V / 9,0 V / 3,0 A, 12,0 V / 2,5 A (maks. 30,0 W)
  USB-C™ (podwójny) 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,22 A, 12,0 V / 1,67 A (maks. 20,0 W)
- Moc wyjściowa: maks. 40,0 W łącznie
- Ochrona przeciążeniowa
- Ochrona nadprądowa
- Ochrona przed przegrzaniem
- Ochrona przed zwarciem
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxG): ok. 66 x 32 mm

Zawartość opakowania

- Ładowarka samochodowa

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Zdjęcia





Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Właściwości fizyczne

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	Plastik
Średnica:	32 mm
Długość:	66 mm

Zasilacz

Typ zasilania:	Ładowarka samochodowa
Napięcie wejściowe:	DC 12 - 24 V
Wyjście zasilania:	12,0 V / 2,5 A 5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A
Złącze zasilania:	2 x USB Type-C™ żeńskie

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**