

ednet Kabel przyłączeniowy do monitora VGA

84530

EAN 4054007845306



Kabel przyłączeniowy do monitora VGA, HD15 M/M, 1.8, 3Coax/7c, 2xferrite, cotton, gold, bl

Do podłączania komputera np. do monitora lub rzutnika komputerowego/projektora.

Zapewnia zabezpieczenie wysokiej jakości przed zewnętrznymi zakłóceniami chroni przed odbiciami i innymi wadami obrazu.

- Przeznaczone do 1080p mit 60 Hz
- Złącze 1: HD DSUB, 15-wtykowe, wtyczka
- Złącze 2: HD DSUB, 15-wtykowe, wtyczka
- Standard interfejsu szeregowego Display Data Channel: DDC2

- Typ kabla: 3Coax + 7-żyłowy
- Osłona: odlany
- Ekranowanie: poczwórnie ekranowane
- AWG: 28
- Materiał żył: CU
- Powierzchnia styku: pozłacany
- Filtr ferrytowy: 2 x filtr ferrytowy
- Kolor kabli: czarny
- Kolor przyłączy: czarny
- Długość: 1.8 m
- Assortment: VGA Cables

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	20	8,80	67,00	30,00	35,00	70.350,00
Innen-VPE	16	7,04	52,50	33,00	29,00	50.243,00
Einzel-VPE	1	0,44	6,00	15,00	23,50	2.115,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,25	4,00	10,00	20,00	800,00

QXGA
2048 x 1152 Pixel



Weitere Anwendungsbilder:

