

specyfikacje

- Obudowa: aluminium
- Temperatura otoczenia: 0 - 40 ° C

Typ	Vector 54-2,2 kW / 1-phasig
Numer artykułu	10 100001 0519
napięcie zasilania	1 x 230 Vac
częstotliwość sieci	50 Hz
napięcie wyjściowe	3 x 230 Vac
częstotliwość wyjściowa	0-400 Hz
produkcja	0,45 VA
Prąd wyjściowy	8,7 A
Maks. Moc silnika	2,2 kW
ochrona	IP 54
EMC klasa filtra	C3
wymiary	H 350 x B 112 x 90 mm
Zatwierdzenia	CE
Monitorowanie temperatury silnika	PTC / PTO
metryczny dławik	Połączenia sieciowe i silnikowe