



Kabel zasilający

Model: **AK-NB-09A**



Kod produktu	AK-NB-09A
Typ produktu	Kabel zasilający
Seria	Pro
Napięcie wyjściowe	250 V
Wyjściowe natężenie prądu	2.5 A
Uziemienie	Tak
Długość przewodu	1.5 m
Wtyczka #1	IEC C14
Wtyczka #2	IEC C5
Materiał przewodu	CCA
Przekrój przewodu	3 x 0.5 mm ²
Oznaczenia przewodu	H03VV-F
Materiał izolacji	PVC
Średnica kabla	7 mm
Kolor produktu	Czarny
Wymiary produktu (L x W x H)	190 x 50 x 60 mm
Waga netto	126 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Nie
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720137005
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Akyga® AK-NB-09A to **1,5-metrowy kabel zasilający**. Z jednej strony został zakończony złączem **IEC 60320 C14**, z drugiej zaś posiada wtyczkę **IEC C5**. Dzięki niemu możliwe jest podłączenie różnego rodzaju urządzeń takich jak laptopy, monitory, drukarki czy projektory do awaryjnego źródła zasilania UPS. Jest to niezwykle przydatne, kiedy wszystkie gniazda ze złączem Schuko (CEE 7/4) zostaną zajęte przez inne sprzęty.